

## TABPACK FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration



Figure similaire

Le TabPack est un lot d'étiquettes vierges d'un format pratique pour le repérage sur site à l'aide d'un feutre ou d'un stylo.

## Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Repérage d'équipements et appareillages,<br>Repérage d'équipements et appareillages,<br>8 x 54 mm, blanc |
| Référence  | <a href="#">1107340000</a>   |
| Type       | TABPACK FLAG 54/8 WS   |
| GTIN (EAN) | 4032248882625  |
| Qté.       | 1 pièce(s)   |

## TABPACK FLAG 54/8 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 0,08 mm | Profondeur (pouces) | 0,003 inch |
| Hauteur    | 8 mm    | Hauteur (pouces)    | 0,315 inch |
| Largeur    | 54 mm   | Largeur (pouces)    | 2,126 inch |
| Poids net  | 27 g    |                     |            |

### Températures

plage de température d'utilisation -29...80 °C

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

### Caractéristiques générales

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| Adhésif                                  | Adhésif caoutchouc   | Agrément selon UL 969                    | Non         |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-0  | Couleur                                  | blanc       |
| Couleur du matériau selon code couleurs  | 9  | Halogène                                 | Non         |
| Largeur                                  | 54 mm  | Matériau                                 | Coton       |
| Nombre de repérages par combinaison      | 1 Feuille d'étiquettes<br>= 12 Repérage<br>d'équipements et<br>appareillages | Nombre par feuille                       | 12          |
| Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C  | Plage de température d'utilisation, min. | -29 °C      |
| Version                                  | autoadhésif  | plage de température d'utilisation       | -29...80 °C |

### Repérage d'équipements et appareillages

Halogène Non

### Agréments

ROHS Conforme

### Téléchargements

Données techniques [WSCAD](#)  
Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)