

BZT PRV16 SW 35X7.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Le support de repérage offre la possibilité de montage des repérages supplémentaires. Selon la conception, les niveaux respectifs des blocs de jonction PRV et PPV peuvent être indiqués avec le repérage correspondant.

Informations générales de commande

Version	Série P, Support de repère, noir, Nombre d'étages: 16, TS 35 x 7.5
Référence	1173550000
Type	BZT PRV16 SW 35X7.5
GTIN (EAN)	4032248966219
Qté.	20 pièce(s)

Date de création 28 mars 2023 13:00:00 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

BZT PRV16 SW 35X7.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	105,9 mm	Profondeur (pouces)	4,169 inch
Hauteur	225 mm	Hauteur (pouces)	8,858 inch
Largeur	10,2 mm	Largeur (pouces)	0,402 inch
Poids net	50,72 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	125 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Polycarbonate	Couleur	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	pour rails profilés	Nombre d'étages	16
Nombre de points de contact par étage	2	Rail	TS 35 x 7.5

Généralités

Rail	TS 35 x 7.5
------	-------------

Raccordement (raccordement nominal)

Nombre de raccords	32
--------------------	----

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD, Zuken E3.S
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	