

IE-C5DS4UG0020MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE, PROFINET, Cat. 5, PUR, vert

Informations générales de commande

Version	Câble système, M12 codage D - bride, ouvert, Cat.5 (ISO/CEI 11801)/Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Référence	1234770020
Type	IE-C5DS4UG0020MBSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118019452
Qté.	1 pièce(s)
Disponible jusqu'à	2013-12-06

Date de création 21 mars 2023 19:54:57 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

IE-C5DS4UG0020MBSXXX-E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	2 m	Longueur (pouces)	78,74 inch
Poids net	138 g		

Températures

Température de stockage	-50 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de fonctionnement , min.	-40 °C	Température de fonctionnement , max.	70 °C
Température de pose	-20 °C...60 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08

Constitution du câble

Blindage	Contact de blindage 360°	Couleur de la gaine	vert (RAL 6018)
Diamètre de l'isolation	1,5 mm	Diamètre de la gaine, max.	6,7 mm
Matériau de la gaine	PUR	Section	4*AWG 22/7 - 0,32 mm ²

Propriétés électriques du câble

Catégorie	Cat.5 (ISO/CEI 11801)/ Cat.5e (TIA T568-B)
-----------	---

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	PROFINET Manufacturer's Declaration
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Fiche de données

IE-C5DS4UG0020MBSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Schéma


	M12
yellow	1
white	2
orange	3
blue	4

Dessin coté



Hexagon nut enclosed loosely

Dessin coté



with through hole