

KLBUE 4-13.5 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Grâce à des pieds de montage spéciaux, la gamme de produits inclut également des étriers de serrage de blindage qui peuvent être montés sur le rail DIN TS 35. Le blindage est dévié des étriers de serrage de blindage via le pied de montage vers le rail de montage TS 35 et donc vers le sol (PE).

Informations générales de commande

Version	Étriers
Référence	1252520000
Type	KLBUE 4-13.5 FM4
GTIN (EAN)	40322481 12548
Qté.	10 pièce(s)

KLBUE 4-13.5 FM4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	31,5 mm	Profondeur (pouces)	1,24 inch
Hauteur	50,5 mm	Hauteur (pouces)	1,988 inch
Largeur	20,5 mm	Largeur (pouces)	0,807 inch
Poids net	21,941 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Autres caractéristiques techniques

Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non
--	-----

Caractéristiques des matériaux

Couleur	argent
---------	--------

Caractéristiques du système

Rail	TS 35
------	-------

Généralités

Rail	TS 35
------	-------

Raccordement (raccordement nominal)

Diamètre de câble, max.	13,5 mm	Diamètre de câble, min.	4 mm
-------------------------	---------	-------------------------	------

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EAC certificate
Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD
Documentation utilisateur	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Date de création 28 mars 2023 15:48:26 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées