

KLBUE 10-20 CPF16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

Grâce à des pieds de montage spéciaux, le portefeuille de produits inclut également des étriers de serrage de blindage qui peuvent être montés sur les profilés C. Le blindage est dévié des étriers de serrage de blindage par le pied de montage vers les profilés C et donc vers le PE (sol).

Informations générales de commande

Version	Étriers, Etrier de serrage pour raccordement blindage, Acier
Référence	1252550000
Type	KLBUE 10-20 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104431
Qté.	10 pièce(s)

KLBUE 10-20 CPF16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	39,5 mm	Profondeur (pouces)	1,555 inch
Hauteur	26 mm	Hauteur (pouces)	1,024 inch
Largeur	25 mm	Largeur (pouces)	0,984 inch
Cote de fixation largeur	24 mm	Poids net	43,3 g

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	monté
Type de montage	Vis	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Acier	Couleur	gris
----------	-------	---------	------

Caractéristiques du système

Rail	TS 27
------	-------

Dimensions

Pas en mm (P)	25 mm
---------------	-------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct	Rail	TS 27
------------------------	----------------	------	-------

Raccordement (raccordement nominal)

Diamètre de câble, max.	20 mm	Diamètre de câble, min.	10 mm
-------------------------	-------	-------------------------	-------

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

KLBUE 10-20 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EAC certificate](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Données techniques

[WSCAD](#)

Documentation utilisateur

[Beipackzettel_KLBUE.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures