

**STB 36.8/IH/RT WTL6/1****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

L'alvéole de test est utilisée pour connecter des périphériques de test avec une prise de raccordement mâle 4.0 standard. Selon le potentiel de l'application, différentes couleurs des alvéoles de test peuvent être sélectionnées pour un travail de maintenance rapide et facile.

**Informations générales de commande**

Version	Accessoires, Étui
Référence	<a href="#">1312540000</a>
Type	STB 36.8/IH/RT WTL6/1
GTIN (EAN)	4050118180992
Qté.	50 pièce(s)

**STB 36.8/IH/RT WTL6/1**
**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Profondeur	39,8 mm	Profondeur (pouces)	1,567 inch
Hauteur	36,8 mm	Hauteur (pouces)	1,449 inch
Largeur	6 mm	Largeur (pouces)	0,236 inch
Diamètre	6 mm	Poids net	4,94 g

**Températures**

Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C
--	--------	--	--------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

**Autres caractéristiques techniques**

Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	Vissé
------------------------	----------------	-----------------	-------

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau	Polyamide 66	Couleur	Rouge
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

**Caractéristiques du système**

Version	pour bornes
---------	-------------

**Dimensions**

Diamètre	6 mm	Profondeur d'enfichage	11,1 mm
----------	------	------------------------	---------

**Généralités**

Instruction de montage	Montage direct	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
------------------------	----------------	--	--------

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

**Fiche de données****STB 36.8/IH/RT WTL6/1****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EAC certificate](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Documentation utilisateur

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)