

**BIT E6.3 T20X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les embouts Weidmüller sont des embouts standard, dont la qualité, la diversité de la gamme et les performances sont impressionnantes. Weidmüller garantit grâce à un process de durcissement piloté par ordinateur une qualité de production constante. La haute qualité du matériau de sortie permet d'atteindre des valeurs de couple qui vont bien au-delà de ce que prescrivent les normes DIN concernées :

- DIN 5261 pour embouts PH/PZ,
- DIN 5263 pour embouts pour vis à tête fendue,
- Norme Camcar pour embouts TORX. Ceci implique une durée de vie importante à des couples élevés et, de ce fait, des conditions idéales pour les travaux standard.

**Avantages du produit :**

- Adapté pour tous les types de vis. Grâce à leur dureté de 59-61 HRC aussi bien adapté pour un fonctionnement manuel qu'automatique.
- Bonne tenue à l'usure d'où durée de vie élevée.
- Adaptation idéale aux vis DIN pour usure minimum et transmission optimale du couple.
- Fabrication et production sur la base de critères de qualité professionnelle élevée et constante selon les normes ISO en vigueur.

**Informations générales de commande**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Version                 | Accessoires, Outils de montage                         |
| Référence               | <a href="#">1318370000</a>                             |
| Type                    | BIT E6.3 T20X70  |
| GTIN (EAN)              | 4050118124132  |
| Qté.                    | 5 pièce(s)   |
| Statut de livraison     | <b>Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.</b> |
| Disponible jusqu'à      | 2021-03-31   |
| Produit de remplacement | <a href="#">2749010000</a>                             |

**BIT E6.3 T20X70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 11,6 g

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002117    | ETIM 7.0    | EC002117    |
| ETIM 8.0    | EC003864    | ECLASS 9.0  | 21-04-42-02 |
| ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-42-02 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-42-02 | ECLASS 12.0 | 21-04-42-02 |

**Outils à couper**

Forme Torx Taille T20

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)  
Brochures