

## ZQV 1.5N/R6.4/19 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



### Informations générales de commande

Version	TERMSERIES, Connexion transversale@
Référence	<a href="#">1391620000</a>
Type	ZQV 1.5N/R6.4/19 BL
GTIN (EAN)	4050118191813
Qté.	10 pièce(s)
Statut de livraison	<b>Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.</b>
Disponible jusqu'à	2021-06-30
Produit de remplacement	<a href="#">2556450000</a>

Date de création 20 mars 2023 13:25:09 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

**ZQV 1.5N/R6.4/19 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	4,9 mm	Profondeur (pouces)	0,193 inch
Hauteur	13,1 mm	Hauteur (pouces)	0,516 inch
Largeur	119 mm	Largeur (pouces)	4,685 inch
Poids net	4,65 g		

**Températures**

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...60 °C
Température de fonctionnement , min.	-40 °C	Température de fonctionnement , max.	60 °C

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-16-92
ECLASS 10.0	27-37-16-92	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0	27-37-16-92		

**Données de mesure UL**

Courant nominal (UL)	10 A
----------------------	------

**Caractéristiques générales**

Version	peut être coupé à dimension	Couleur	bleu
---------	-----------------------------	---------	------

**Coordination de l'isolation**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Caractéristiques de raccordement**

Pas en mm (P)	6,4 mm
---------------	--------

**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Beipackzettel / Package Insert - multilingual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**Fiche de données****ZQV 1.5N/R6.4/19 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Dimensional drawing**