

HDC MHP100 F 25**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

Informations générales de commande

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Version | Femelle, argent, 25 mm ² |
| Référence | 1435820000 |
| Type | HDC MHP100 F 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118240801 |
| Qté. | 10 pièce(s) |

HDC MHP100 F 25

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 14,451 g

Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
| ETIM 8.0 | EC000796 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-04 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Contacts | décolleté | Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Longueur de dénudage, raccordement nominal | 19 mm | Matériau | Alliage de cuivre |
| Section de raccordement de conducteur | 25 mm ² | Section de raccordement du conducteur, max. | 25 mm ² |
| Surface | argent | Type | Femelle |
| Type de raccordement | Raccordement à sertir | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

| | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | Manufacturer's declaration |
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

HDC MHP100 F 25**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dessins