

## DMS PRO SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Only for Europe



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

### Informations générales de commande

Version	Outils de montage
Référence	<a href="#">1479090000</a>
Type	DMS PRO SET
GTIN (EAN)	4050118286786
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 28 mars 2023 16:29:37 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

## DMS PRO SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10,276 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13,307 inch
Poids net	2 278 g		

### Classifications

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ECLASS 9.0	21-05-21-90
ECLASS 9.1	21-04-04-17	ECLASS 10.0	21-05-21-90
ECLASS 11.0	21-05-08-90	ECLASS 12.0	21-05-08-90

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Visseuse électrique dynamométrique avec emmanchement 1/4"	Temps de charge	30 min
--------------------------	---	-----------------	--------

### Outils à couper

Réglage du couple, max.	3 Nm	Réglage du couple, min.	0,36 Nm
-------------------------	------	-------------------------	---------

### Tournevis électrique

Batterie - pile	Batterie Lithium-Ion	Chargeur - entrée	AC 220-240V~ 50-60Hz 30W
Chargeur - sortie	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Logement embout	1/4" DIN 3126 forme E6,3
Ralenti	200 u. 600 min <sup>-1</sup>	Réglage du couple, max.	3 Nm
Réglage du couple, min.	0,36 Nm	Temps de charge	30 min
Tension d#92accumulation	3,6 V	Tension nominale	3,6 V

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

### Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**Fiche de données**

**DMS PRO SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Exemple d'utilisation**



**Exemple d'utilisation**



**Exemple d'utilisation**

