

**BG ARGH HQP ALU PT6 CS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Adaptateur HQ pour commande FieldPower®**

Montage sans outils, comme pour un joint de câble FieldPower

Indiqué pour les inserts de connecteurs débrochables HQ 4/2, HQ 8 et HQ 17

En option, avec cache de protection verrouillable (protection contre toute mise en marche involontaire, selon EN 60204-1)

**Informations générales de commande**

Version	Adaptateur, Insert étanche Field Power®, Adaptateur HQ, IP65, IP65 avec boîtier correspondant, avec le boîtier correspondant, Renforcé à la fibre de verre, au polycarbonate, Verrouillable: Oui
Référence	<a href="#">1532210000</a>
Type	BG ARGH HQP ALU PT6 CS
GTIN (EAN)	4050118337600
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 20 mars 2023 16:44:43 CET

**BG ARGH HQP ALU PT6 CS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	60,11 mm	Profondeur (pouces)	2,367 inch
Hauteur	39 mm	Hauteur (pouces)	1,535 inch
Largeur	58 mm	Largeur (pouces)	2,283 inch
Poids net	34,99 g		

**Températures**

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de fonctionnement , min.	-40 °C	Température de fonctionnement , max.	70 °C

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15		

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Degré de protection	IP65, IP65 avec boîtier correspondant, avec le boîtier correspondant
Position de montage, conseils de montage	dans le slot d'étanchéité FieldPower®	Silicone	Non

**Version**

Forme	Adaptateur HQ
-------	---------------

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	210f646e-64fd-46de-9a7c-8dff222ea2cb

**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E92202

**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">UL Certificate FieldPower® HQ adapter</a> <a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® plug-in connectors and HQ adapters</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a> <a href="#">Success story – FieldPower® customer reference PRO-EL</a> <a href="#">Success story – FieldPower® Kundenreferenz PRO-EL</a>
Notification de modification produit	<a href="#">Product Change Notification FieldPower® HQ Adapter</a> <a href="#">Produktänderungsmitteilung FieldPower® HQ Adapter</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

Date de création 20 mars 2023 16:44:43 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

2

**Fiche de données**

**BG ARGH HQP ALU PT6 CS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

