

**KLBUE 4-13.5****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Illustration du produit****Blindage et mise à la terre**

Notre conducteur de protection et nos bornes de blindage intègrent différentes technologies de connexion et vous permettent de protéger efficacement les personnes et les équipements des interférences telles que les champs magnétiques et électriques. Un vaste choix d'accessoires complète notre gamme.

**Informations générales de commande**

Version	Étriers, Étrier de serrage, Acier
Référence	<a href="#">1592810000</a>
Type	KLBUE 4-13.5
GTIN (EAN)	4008190182250
Qté.	10 pièce(s)

**KLBUE 4-13.5**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	31,5 mm	Profondeur (pouces)	1,24 inch
Hauteur	22 mm	Hauteur (pouces)	0,866 inch
Largeur	20,5 mm	Largeur (pouces)	0,807 inch
Poids net	15,5 g		

**Températures**

Température de stockage -25 °C...55 °C

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

**Autres caractéristiques techniques**

Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison	Type de fixation	monté
Version à l#92épreuve de l#92explosion	Oui		

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau	Acier	Couleur	argent
----------	-------	---------	--------

**Caractéristiques du système**

Version	pour raccordement de blindage
---------	-------------------------------

**Dimensions**

Pas en mm (P)	20 mm
---------------	-------

**Généralités**

Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison
------------------------	-------------------------------------

**Raccordement (raccordement nominal)**

Diamètre de câble, max.	13,5 mm	Diamètre de câble, min.	4 mm
-------------------------	---------	-------------------------	------

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**KLBUE 4-13.5****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">Attestation of Conformity EAC certificate</a>	<a href="http://www.weidmueller.com">www.weidmueller.com</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>	
Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>	
Documentation utilisateur	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>	
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>	
Brochures		