

ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 1,5 Ah

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | Sertissage hexagonal |
| Référence | 1500930000 |
| Type | ES EPG 45 HEX 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118309508 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|-------|---------------------|------------|
| Profondeur | 12 mm | Profondeur (pouces) | 0,472 inch |
| Hauteur | 60 mm | Hauteur (pouces) | 2,362 inch |
| Largeur | 30 mm | Largeur (pouces) | 1,181 inch |
| Poids net | 149 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001282 | ETIM 7.0 | EC001282 |
| ETIM 8.0 | EC001282 | ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |

Données de l'outil - sertissage

| | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Section de cosse | nominal | 6 mm ² |
| Type de sertissage/-profil | Sertissage hexagonal | |

Inserts de sertissage

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|------|
| Indice | 5 | Largeur de sertissage | 7 mm |
| Largeur de sertissage en mm | 7 | Section sertissage cuivre | 6 |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |