

## ZQV 2.5N/7 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



Les connexions transversales enfichables sont faciles à manipuler et à installer rapidement. Cela permet de gagner beaucoup de temps lors de l'installation par rapport aux solutions vissées.

### Informations générales de commande

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Référence  | <a href="#">1527830000</a> |
| Type       | ZQV 2.5N/7 BL              |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |

**ZQV 2.5N/7 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 24,7 mm | Profondeur (pouces) | 0,972 inch |
| Hauteur    | 2,8 mm  | Hauteur (pouces)    | 0,11 inch  |
| Largeur    | 33,4 mm | Largeur (pouces)    | 1,315 inch |
| Poids net  | 4,045 g |                     |            |

**Températures**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C |
|-------------------------|----------------|

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

**Autres caractéristiques techniques**

|  |         |                 |                |
|--|---------|-----------------|----------------|
| Type de fixation                       | enfiché | Type de montage | Montage direct |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Oui     |                 |                |

**Caractéristiques des matériaux**

|                                     |       |         |      |
|-------------------------------------|-------|---------|------|
| Matériau                            | Wemid | Couleur | bleu |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0   |         |      |

**Caractéristiques nominales**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Courant nominal | 24 A |
|-----------------|------|

**Connexions transversales**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nombre des blocs de jonction pontés | 7 |
|-------------------------------------|---|

**Dimensions**

|               |        |
|---------------|--------|
| Pas en mm (P) | 5,1 mm |
|---------------|--------|

**Généralités**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 7 |
|-----------------|---|

**Note importante**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Informations sur le produit | Pour des raisons de stabilité et de température, il est possible de dériver uniquement 60 % des éléments de contact L'utilisation des connecteurs transversaux réduit la tension nominale à 400 VLa tension est abaissée à 25 V en cas d'emploi d'une connexion transversale coupée avec des bords de coupe vierges. |
|-----------------------------|--|

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Fiche de données****ZQV 2.5N/7 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Données techniques        | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Données techniques        | <a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>   |
| Documentation utilisateur | <a href="#">2434520000_BED-ANL_ZQV_A_REIHE.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">BPZL ZQV 2.5</a> |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |