

KLBUE 3-8 SC**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Les étriers de serrage de blindage pour montage direct peuvent être fixés facilement et directement sur la plaque de montage. Les produits diffèrent en termes de plage de diamètre du câble de le filetage pour la fixation des étriers de serrage de blindage.

Informations générales de commande

Version	Étriers, Étrier de serrage, Acier
Référence	1692261001
Type	KLBUE 3-8 SC
GTIN (EAN)	4032248032365
Qté.	10 pièce(s)

KLBUE 3-8 SC

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	26 mm	Profondeur (pouces)	1,024 inch
Hauteur	18,5 mm	Hauteur (pouces)	0,728 inch
Largeur	14,5 mm	Largeur (pouces)	0,571 inch
Cote de fixation largeur	13,5 mm	Poids net	10,794 g

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	monté
Type de montage	Vis	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Acier	Couleur	argent
----------	-------	---------	--------

Caractéristiques du système

Version	pour raccordement de blindage
---------	-------------------------------

Dimensions

Longueur du filetage	5,65 mm	Pas en mm (P)	14 mm
----------------------	---------	---------------	-------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

Raccordement (raccordement nominal)

Diamètre de câble, max.	8 mm	Diamètre de câble, min.	3 mm
-------------------------	------	-------------------------	------

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

KLBUE 3-8 SC**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EAC certificate](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Données techniques

[WSCAD](#)

Documentation utilisateur

[Beipackzettel_KLBUE.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures