

**KLBUE 4-13.5 SC****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

## Figure similaire

Les étriers de serrage de blindage pour montage direct peuvent être fixés facilement et directement sur la plaque de montage. Les produits diffèrent en termes de plage de diamètre du câble de le filetage pour la fixation des étriers de serrage de blindage.

**Informations générales de commande**

Version	Étriers, Étrier de serrage, Acier
Référence	<a href="#">1712311001</a>
Type	KLBUE 4-13.5 SC
GTIN (EAN)	4032248032358
Qté.	10 pièce(s)

**KLBUE 4-13.5 SC****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	31,45 mm	Profondeur (pouces)	1,238 inch
Hauteur	22 mm	Hauteur (pouces)	0,866 inch
Largeur	20,1 mm	Largeur (pouces)	0,791 inch
Cote de fixation largeur	18,9 mm	Poids net	17,3 g

**Températures**

Température de stockage -25 °C...55 °C

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

**Autres caractéristiques techniques**

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	monté
Type de montage	Vis	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau	Acier	Couleur	argent
----------	-------	---------	--------

**Caractéristiques du système**

Version pour raccordement de blindage

**Dimensions**

Longueur du filetage	5,3 mm	Pas en mm (P)	20 mm
----------------------	--------	---------------	-------

**Généralités**

Instruction de montage Montage direct

**Raccordement (raccordement nominal)**

Diamètre de câble, max.	13,5 mm	Diamètre de câble, min.	4 mm
-------------------------	---------	-------------------------	------

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**KLBUE 4-13.5 SC****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EAC certificate](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Données techniques

[WSCAD](#)

Documentation utilisateur

[Beipackzettel\\_KLBUE.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures