

KLBUE 4-13.5 SC M4X16**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

Les étriers de serrage de blindage pour montage direct peuvent être fixés facilement et directement sur la plaque de montage. Les produits diffèrent en termes de plage de diamètre du câble de le filetage pour la fixation des étriers de serrage de blindage.

Informations générales de commande

Version	Étriers, Étrier de serrage, Acier
Référence	1712311002
Type	KLBUE 4-13.5 SC M4X16
GTIN (EAN)	4032248064403
Qté.	10 pièce(s)

KLBUE 4-13.5 SC M4X16

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	31,45 mm	Profondeur (pouces)	1,238 inch
Hauteur	22 mm	Hauteur (pouces)	0,866 inch
Largeur	20,1 mm	Largeur (pouces)	0,791 inch
Poids net	19,2 g		

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	monté
Type de montage	Vis	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Acier	Couleur	argent
----------	-------	---------	--------

Caractéristiques du système

Version pour raccordement de blindage

Dimensions

Pas en mm (P) 20 mm

Généralités

Instruction de montage Montage direct

Raccordement (raccordement nominal)

Diamètre de câble, max. 13,5 mm Diamètre de câble, min. 4 mm

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

KLBUE 4-13.5 SC M4X16**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EAC certificate](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Documentation utilisateur

[Beipackzettel_KLBUE.pdf](#)[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)