

**KLBUE 15-32 CPF****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Grâce à des pieds de montage spéciaux, le portefeuille de produits inclut également des étriers de serrage de blindage qui peuvent être montés sur les profilés C. Le blindage est dévié des étriers de serrage de blindage par le pied de montage vers les profilés C et donc vers le PE (sol).

**Informations générales de commande**

Version	Étriers, Étrier de serrage, Acier
Référence	<a href="#">1752711001</a>
Type	KLBUE 15-32 CPF
GTIN (EAN)	4032248044443
Qté.	10 pièce(s)

**KLBUE 15-32 CPF**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	64 mm	Profondeur (pouces)	2,52 inch
Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1,26 inch
Largeur	33,5 mm	Largeur (pouces)	1,319 inch
Poids net	84,5 g		

**Températures**

Température de stockage -25 °C...55 °C

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

**Autres caractéristiques techniques**

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	Vissé
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Oui		

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau	Acier	Couleur	gris
----------	-------	---------	------

**Caractéristiques du système**

Version	pour raccordement de blindage	Rail	TS 27
---------	-------------------------------	------	-------

**Dimensions**

Pas en mm (P)	36 mm
---------------	-------

**Généralités**

Instruction de montage	Montage direct	Rail	TS 27
------------------------	----------------	------	-------

**Raccordement (raccordement nominal)**

Diamètre de câble, max.	32 mm	Diamètre de câble, min.	15 mm
-------------------------	-------	-------------------------	-------

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**KLBUE 15-32 CPF****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EAC certificate](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Données techniques

[WSCAD](#)

Documentation utilisateur

[Beipackzettel\\_KLBUE.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures