

## SCT 4.6/679

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Figure similaire

La série Weidmüller en acier inox offre un large assortiment de colliers de câble en acier inox, résistants aux contraintes extrêmes comme les hautes températures et les attaques chimiques.

- Acier inoxydable AISI 316,
- Conçus pour l'extérieur,
- Résistants au rayonnement et à la corrosion,
- Anti-magnétiques,
- Pas de denture d'où absence d'abrasion de l'isolant.

## Informations générales de commande

Version	Colliers de serrage, 4.6 x 679 mm, Acier inox 1.4301, 445 N
Référence	<a href="#">1699930000</a>
Type	SCT 4.6/679
GTIN (EAN)	4008190892371
Qté.	100 pièce(s)
Statut de livraison	<b>Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.</b>
Disponible jusqu'à	2022-06-30
Produit de remplacement	<a href="#">2791430000</a>

**SCT 4.6/679**
**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Profondeur	0,25 mm	Profondeur (pouces)	0,01 inch
Hauteur	679 mm	Hauteur (pouces)	26,732 inch
Largeur	4,6 mm	Largeur (pouces)	0,181 inch
Poids net	6,71 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-80...538 °C	Température de fonctionnement , min.	-80 °C
Température de fonctionnement , max.	538 °C		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02

**Matériel d'installation**

Diamètre de câble, max.	203 mm	Halogène	Non
Matériau	Acier inox 1.4301	Plage de température d'utilisation, max.	538 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-80 °C	Réouvrable	Non
Résistant aux UV	Non	Tenue à la traction	445 N
Tenue à la traction (force de la livre)	100 lbf		

**Agréments**

Agréments


 ROHS Conforme
**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Fiche de données**

**SCT 4.6/679**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Dessins**

**Dessin**

