

**TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com


**Illustration du produit**

Figure similaire

Acier Les rails DIN sont les plus répandus sur le marché. Il possède la plus faible tenue aux courts-circuits des rails profilés métalliques, avec l'acier inoxydable.

**Informations générales de commande**

Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 15, avec perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence	<a href="#">1805980000</a>
Type	TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4032248274536
Qté.	2 m

## TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	15 mm	Profondeur (pouces)	0,591 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Largeur	2 000 mm	Largeur (pouces)	78,74 inch
Poids net	620 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

## Rail profilé

Courant de courte durée admissible conformément à CEI 60947-7-2	6 kA/1s
Épaisseur	1,5 mm
Instruction de montage	Montage direct
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	50 mm <sup>2</sup>
Largeur de fente	6,3 mm
Longueur de fente	18 mm
Longueur du rail profilé	nominal 2 000 mm max. 2 000 mm min. 0 mm
Matériau	Acier
Normes	selon EN 60715
Rail profilé pré-perforé	Oui
Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé
Écart de fente	7 mm

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com


**Dessins****Illustration du produit**

Figure similaire

