

**EA-RING MS/M 63****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

**Informations générales de commande**

Version	EA (bague de mise à la terre), Bague de mise à la terre, autres, M 63, Laiton, nickelé
Référence	<a href="#">1736540000</a>
Type	EA-RING MS/M 63
GTIN (EAN)	4008 19096365 1
Qté.	10 pièce(s)

**EA-RING MS/M 63****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	125,5 mm	Hauteur (pouces)	4,941 inch
Longueur	125,5 mm	Longueur (pouces)	4,941 inch
Poids net	41 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07

**Caractéristiques générales**

Diamètre extérieur	77 mm	Diamètre interne D2	13,5 mm
Épaisseur	1,5 mm	Filetage (extérieur)	M 63
Matériau	Laiton, nickelé	Mesure extérieure de largeur C	40 mm
Mesure intérieure d'écart B	67 mm	Presse-étoupes	M 63

**Numéros de certificat du presse-étoupe**

Identification	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
----------------	----------------------------

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**Fiche de données**

**EA-RING MS/M 63**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

