

KLBUE CO 3**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit**Blindage et mise à la terre**

Notre conducteur de protection et nos bornes de blindage intègrent différentes technologies de connexion et vous permettent de protéger efficacement les personnes et les équipements des interférences telles que les champs magnétiques et électriques. Un vaste choix d'accessoires complète notre gamme.

Informations générales de commande

Version	Étriers, Étrier de serrage, Acier
Référence	1749151001
Type	KLBUE CO 3
GTIN (EAN)	4032248064441
Qté.	10 pièce(s)

KLBUE CO 3

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	45 mm	Profondeur (pouces)	1,772 inch
Hauteur	25 mm	Hauteur (pouces)	0,984 inch
Largeur	24 mm	Largeur (pouces)	0,945 inch
Cote de fixation largeur	23 mm	Poids net	36,2 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison	Type de fixation	monté
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Acier	Couleur	argent
----------	-------	---------	--------

Caractéristiques du système

Version	pour raccordement de blindage
---------	-------------------------------

Dimensions

Pas en mm (P)	25 mm
---------------	-------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison
------------------------	-------------------------------------

Raccordement (raccordement nominal)

Diamètre de câble, max.	20 mm	Diamètre de câble, min.	10 mm
-------------------------	-------	-------------------------	-------

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

KLBUE CO 3**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EAC certificate](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Données techniques

[WSCAD](#)

Documentation utilisateur

[Beipackzettel_KLBUE.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures