

KLBUE 3-8 CPF**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Grâce à des pieds de montage spéciaux, le portefeuille de produits inclut également des étriers de serrage de blindage qui peuvent être montés sur les profilés C. Le blindage est dévié des étriers de serrage de blindage par le pied de montage vers les profilés C et donc vers le PE (sol).

Informations générales de commande

Version	Étriers, Étrier de serrage, Acier
Référence	1752681001
Type	KLBUE 3-8 CPF
GTIN (EAN)	4032248044399
Qté.	10 pièce(s)

KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	26 mm	Profondeur (pouces)	1,024 inch
Hauteur	18 mm	Hauteur (pouces)	0,709 inch
Largeur	14,5 mm	Largeur (pouces)	0,571 inch
Cote de fixation largeur	13,5 mm	Poids net	16,3 g

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison	Type de fixation	Vissé
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Oui		

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Acier	Couleur	gris
----------	-------	---------	------

Caractéristiques du système

Version	pour raccordement de blindage	Rail	TS 27
---------	-------------------------------	------	-------

Dimensions

Pas en mm (P)	14 mm
---------------	-------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison	Rail	TS 27
------------------------	-------------------------------------	------	-------

Raccordement (raccordement nominal)

Diamètre de câble, max.	8 mm	Diamètre de câble, min.	3 mm
-------------------------	------	-------------------------	------

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

KLBUE 3-8 CPF**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EAC certificate](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Données techniques

[WSCAD](#)

Documentation utilisateur

[Beipackzettel_KLBUE.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures