

KLBUE 4-13.5 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

Les étriers de serrage de blindage pour montage direct peuvent être fixés facilement et directement sur la plaque de montage. Les produits diffèrent en termes de plage de diamètre du câble de le filetage pour la fixation des étriers de serrage de blindage.

Informations générales de commande

Version	Étriers, Étrier de serrage, Acier
Référence	1791210000
Type	KLBUE 4-13.5 SC
GTIN (EAN)	4032248222131
Qté.	100 pièce(s)

KLBUE 4-13.5 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	31,45 mm	Profondeur (pouces)	1,238 inch
Hauteur	22 mm	Hauteur (pouces)	0,866 inch
Largeur	20,1 mm	Largeur (pouces)	0,791 inch
Cote de fixation largeur	18,9 mm	Poids net	17,267 g

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	monté
Type de montage	Vis	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Acier	Couleur	argent
----------	-------	---------	--------

Caractéristiques du système

Version	pour raccordement de blindage
---------	-------------------------------

Dimensions

Pas en mm (P)	20 mm
---------------	-------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

Raccordement (raccordement nominal)

Diamètre de câble, max.	13,5 mm	Diamètre de câble, min.	4 mm
-------------------------	---------	-------------------------	------

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

KLBUE 4-13.5 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	EAC certificate
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format