

**KLBUE 3-8 SDSC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Les étriers de serrage de blindage pour montage direct peuvent être fixés facilement et directement sur la plaque de montage. Les produits diffèrent en termes de plage de diamètre du câble de le filetage pour la fixation des étriers de serrage de blindage.

**Informations générales de commande**

Version	Étriers, Étrier de serrage, Acier
Référence	<a href="#">1835840000</a>
Type	KLBUE 3-8 SDSC
GTIN (EAN)	4032248394555
Qté.	10 pièce(s)

**KLBUE 3-8 SDSC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	25,9 mm	Profondeur (pouces)	1,02 inch
Hauteur	18 mm	Hauteur (pouces)	0,709 inch
Largeur	14,4 mm	Largeur (pouces)	0,567 inch
Cote de fixation largeur	13,2 mm	Poids net	12,3 g

**Températures**

Température de stockage	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

**Autres caractéristiques techniques**

Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	Vis
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau	Acier	Couleur	argent
----------	-------	---------	--------

**Caractéristiques du système**

Version	pour raccordement de blindage
---------	-------------------------------

**Généralités**

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

**Raccordement (raccordement nominal)**

Diamètre de câble, max.	8	Diamètre de câble, min.	3
-------------------------	---	-------------------------	---

**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

## KLBUE 3-8 SDSC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">EAC certificate</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	