

SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Les adaptateurs M8/M12 et M12/M8 permettent une prise en charge plus rapide de la taille de la prise.

Informations générales de commande

Version	Connecteur Y, M8 / M8
Référence	1990570000
Type	SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P
GTIN (EAN)	4050118376609
Qté.	1 pièce(s)

SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 10 g

Classifications

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	M8 = aucun	Courant nominal	4 A
Degré de pollution	3	Degré de protection	IP67
Matériau de la bague fileté	Zinc injecté sous pression, nickelé	Nombre de pôles	4
Plage de températures du coffret	-25...+85 °C	Raccordement du blindage	Non
Tension nominale	24 V		

Normes

Norme de connecteur IEC 61076-2-104

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	M8 : 0,5 Nm	Sortie simple 1 - connecteur débrochable	Mâle M8
Sortie simple 2 - connecteur débrochable	Femelle M8		

Caractéristiques générales

Codage	M8 = aucun	Courant nominal	4 A
Degré de pollution	3	Degré de protection	IP67
Diamètre extérieur du conducteur	-	Filetage du raccordement	M8 / M8
Nombre de pôles	4	Plage de températures du coffret	-25...+85 °C
Raccordement du blindage	Non	Tension nominale	24 V

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN

Date de création 21 mars 2023 15:28:38 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**


Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Dessins**Dessin coté****Schéma**