

IE-FC-DFM-CAB**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Cadre double, Protection métallique, Verrouillable avec clé pour armoire
Référence	2003190000
Type	IE-FC-DFM-CAB
GTIN (EAN)	4050118387025
Qté.	1 pièce(s)

IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	27,5 mm	Profondeur (pouces)	1,083 inch
Hauteur	134 mm	Hauteur (pouces)	5,276 inch
Largeur	132 mm	Largeur (pouces)	5,197 inch
Épaisseur du paroi, min.	1 mm	Épaisseur du paroi, max.	5 mm
Poids net	815,86 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement , max.	70 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-28-92

Caractéristiques générales

Classe de protection (UL)	Type 12	Couvercle du matériau	Zinc injecté sous pression, électrolaquée
Degré de protection	IP65, fermé	Structure du matériau	Zinc injecté sous pression
Type de produit	Cadre double, Protection métallique, Verrouillable avec clé pour armoire		

Normes générales

Certificat N° (CSA)	2000039-80039714	Certificat N° (cURus)	E223801
---------------------	------------------	-----------------------	---------

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E223801

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Manual Designation key / Type key
Catalogue	Catalogues in PDF-format


IE-FC-DFM-CAB**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0


Fax. +49 5231 14-2083

Dessinsinfo@weidmueller.com**Dessin coté**


Unité : mm

Découpe de montage

Unité : mm

Dessin coté

Unité : pouce

Découpe de montage

Unité : pouce