

U-LINK-LIC-STD-300-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Exemple d'utilisation**

Le service d'accès à distance Weidmüller u-link offre une solution facile pour accéder en toute sécurité aux périphériques Ethernet dans un réseau distant. Avec le serveur VPN u-link comme serveur de point de rencontre central, les clients VPN (PC de service et périphériques clients u-link Weidmüller) se connectent toujours en sortie et se conforment ainsi aux exigences de sécurité informatique typiques.

Des instances de base de données et de serveur distinctes sont utilisées pour chaque compte client u-link (isolation client sécurisée) afin d'assurer l'intégrité des données.

La communication entre le serveur VPN u-link et les clients distants (PC de service et périphériques clients u-link) s'effectue via une connexion openVPN protégée par certificat.

Le credo u-link est « configuration au lieu de programmation » l'utilisation est intuitive et ne nécessite pas de connaissances d'expert.

Réinitialisation des fonctionnalités :

- Accès à distance VPN en 1 clic pour les ordinateurs de service
- easyAccess : raccordements web, rdp ou vnc vers des hôtes distants entièrement basés sur un navigateur pour l'utilisation avec tablette ou smartphone
- Organisation et gestion de groupe
- Topologies incluant des périphériques tiers

- Gestion du micrologiciel : affichage de l'état du micrologiciel de tous les routeurs et possibilité de mise à jour automatique et contrôlée dans le temps du micrologiciel
- Droits d'accès individuels : configuration granulaire des droits d'accès aux appareils du réseau cible
- Journal d'événements complet : présentation de toutes les activités du portail u-link avec des fonctions étendues de filtre et d'exportation
- Politique de mot de passe : sécurité accrue grâce à la description des performances configurable des exigences minimales pour la qualité du mot de passe et la période de validité

Weidmüller propose les variantes d'utilité et options supplémentaires suivantes pour le service d'accès à distance u-link :

version de base :

- Attribué automatiquement en s'inscrivant à u-link.weidmueller.com
- Utilisation gratuite pendant 6 mois, portée à 365 jours lors de l'enregistrement d'un nouveau périphérique client u-link
- Caractéristiques complètes
- Utilisateurs illimités
- Un maximum de 50 périphériques compatibles u-link (points d'accès à un réseau distant)
- 1 connexion VPN simultanée

Fiche de données

- Aucune limitation de données ou de vitesse (sous réserve de l'utilité normale du marché)

Extensions

- 50/100/250/500/1000 périphériques supplémentaires compatibles U-Link ou plus
- Raccordements VPN simultanés supplémentaires
- VPN Chine : connexion VPN sécurisée et fiable vers et depuis la Chine

Informations générales de commande

Version	Licence logicielle pour version "Standard 300" avec service d'accès à distance u-link. Utilisation possible pour mise à niveau d'une version d'entrée de gamme ou "Standard 150" ou pour étendre la période d'une version "Standard 300"
Référence	2457840000
Type	U-LINK-LIC-STD-300-1Y
GTIN (EAN)	4050118472844
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 29 mars 2023 10:26:12 CEST

U-LINK-LIC-STD-300-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 73 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000809	ETIM 7.0	EC000809
ETIM 8.0	EC000809	ECLASS 9.0	27-24-25-01
ECLASS 9.1	27-24-25-01	ECLASS 10.0	27-24-25-01
ECLASS 11.0	27-24-25-01	ECLASS 12.0	27-24-25-01

Fonctions et caractéristiques

Connexions VPN pass-through utilisables simultanément	3 (extension possible en ajoutant d'autres connexions VPN pass-through)	Directives mot de passe	Increased security through configurable specification of minimum requirements for the password quality and validity period
Disponibilité du système	≥ 99,6%	Gestion des dispositifs	Illustration de l'infrastructure de dispositif (objets d'accès à distance) dans une arborescence clairement définie par emplacement, groupe et objets de dispositif
Gestion du micrologiciel	Display of the firmware version of all routers and the possibility of timed, automated firmware updates	Informations d'utilisation	Reporting étendu et informations statistiques (rapports de connexion, durée d'utilisation, volume de données)
Nombre d'objets d'utilisateurs configurables (PC de maintenance)	Illimité	Nombre d'objets de routeurs configurables (points d'accès du réseau à distance)	300 (extension possible avec les licences Standard 500), additional license models available on request
Organisation d'usagers	Organisation des utilisateurs du service par groupes, attribution des droits d'accès sélectifs à la topologie du dispositif, attribution par groupe des droits relatifs à la configuration du dispositif et à l'administration des utilisateurs	Période	1 an à partir de l'activation de la clé de licence. En cas d'extension d'une version "Standard 300", la période de validité est prolongée d'un an à compter de la date d'échéance de la période actuelle, mais pas moins d'un an., Remarque : à l'échéance de la période de validité, la bande passante est automatiquement réduite aux valeurs utilisées avec la version libre (<= 1 Go avec max. 500 kbit/s, > 1 Go avec max. 64 kbit/s)
VPN Chine	Reliable VPN connection to and from China	Volume mensuel de données et bande passante	<= 5 Go avec max. 1 Mbit/s, > 5 Go avec max. 500 Kbit/s. Augmentation de 1 Go/mois avec 1 Mbit/s par connexion VPN pass-through, pour un volume de données > 12 Go/mois max. 500 Kbit/s

U-LINK-LIC-STD-300-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Configuration requise

Administration de portail (configuration utilisateur/dispositif)	Navigateur standard (IE, Edge, Chrome, Firefox) avec une connexion HTTPS (SSL), login avec nom d'utilisation et mot de passe	Logiciel VPN (PC de maintenance)	u-link VPN-client (installation on PC)
Matériel (PC de maintenance)	PC with operating system Windows 7, 8 or 10	Matériel, réseau cible distant	Router Weidmüller (sauf IE-SR-2GT-LAN-FN; 1489940000), accès u-link VPN intégré par module (à partir de V3.0.1)

Divers

Activation	L'administrateur du compte client saisit la clé de licence sur le portail u-link (fonctions immédiatement disponibles)	Inclus dans la livraison	Lettre avec clé de licence
------------	--	--------------------------	----------------------------

Téléchargements

Logiciel	Software – u-link VPN-Client
Documentation utilisateur	u-link Technical User Guide
Catalogue	Catalogues in PDF-format