

**KTB GP 453820 AB S4 PE**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Abbildung ähnlich

**Intégration, extension et individualisation :  
Les compléments adaptés à chaque cas  
d'utilisation**

Les accessoires système constamment structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

**Plaques de presse-étoupes**

Plaques de presse-étoupes en deux épaisseurs pour le remplacement facile de plaques de presse-étoupes pré-équipées sur place.

**Informations générales de commande**

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, droit, Hauteur: 372 mm, Largeur: 167 mm, Profondeur: 3 mm, Plaques presse-étoupes: supérieur, inférieur, Matériau: Acier inox 1.4404, électropoli, argent |
| Référence  | <a href="#">2023510000</a>  |
| Type       | KTB GP 453820 AB S4 PE  |
| GTIN (EAN) | 4050118403831   |
| Qté.       | 1 pièce(s)  |

## KTB GP 453820 AB S4 PE

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 3 mm    | Profondeur (pouces) | 0,118 inch  |
| Hauteur    | 372 mm  | Hauteur (pouces)    | 14,646 inch |
| Largeur    | 167 mm  | Largeur (pouces)    | 6,575 inch  |
| Poids net  | 1 151 g |                     |             |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000211    | ETIM 7.0    | EC000211    |
| ETIM 8.0    | EC000211    | ECLASS 9.0  | 27-14-24-21 |
| ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-24-21 | ECLASS 12.0 | 27-14-24-21 |

## Boîtier de mise à la terre

Plaque de presse-étoupes de mise à la terre M6 x 15

## Caractéristiques générales

|                           |                          |                        |                   |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| Classe de protection (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 | Matériau               | Acier inox 1.4404 |
| Plaques presse-étoupes    | supérieur, inférieur     | Résistance du matériau | 3 mm              |
| Surface                   | électropoli              |                        |                   |

## Caractéristiques générales accessoires

|          |                   |                        |      |
|----------|-------------------|------------------------|------|
| Matériau | Acier inox 1.4404 | Résistance du matériau | 3 mm |
| Surface  | électropoli       |                        |      |

## Téléchargements

|                    |  |
|--------------------|--|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures          |  |