

SAI-T-M12-S

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Informations générales de commande

Version	Connecteur Y
Référence	2616430000
Type	SAI-T-M12-S
GTIN (EAN)	4050118621396
Qté.	1 pièce(s)

SAI-T-M12-S

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 0,001 g

Classifications

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	S	Courant nominal	12 A
Degré de pollution	3	Degré de protection	IP67
Matériau de base du boîtier	TPU	Nombre de pôles	4
Plage de températures du coffret	-30...+90 °C	Presse-étoupes	M 12
Raccordement du blindage	Non	Surface du contact	doré
Tension nominale	630 V AC	Tenue d'isolation	≥ 100 MΩ

Normes

Norme de connecteur IEC 61076-2-111

Caractéristiques de raccordement

Sortie groupe - connecteur débrochable	Mâle M12	Sortie simple 1 - connecteur débrochable	Femelle M12
Sortie simple 2 - connecteur débrochable	Femelle M12		

Caractéristiques générales

Codage	S	Courant nominal	12 A
Degré de pollution	3	Degré de protection	IP67
Diamètre extérieur du conducteur	-	Matériau de base du boîtier	TPU
Nombre de pôles	4	Plage de températures du coffret	-30...+90 °C
Presse-étoupes	M 12	Raccordement du blindage	Non
Surface du contact	doré	Tension nominale	630 V AC
Tenue d'isolation	≥ 100 MΩ		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E310075

Date de création 29 mars 2023 11:08:58 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

2

SAI-T-M12-S**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format

SAI-T-M12-S

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Dessins

Dessin



Connection diagram info@weidmueller.com

