

THM WO 24/69 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Version	THM, Repères de fils et de câbles, 5 - 16 mm, 24 x 69 mm, blanc
Référence	2621520000
Type	THM WO 24/69 WS
GTIN (EAN)	4050118625523
Qté.	1 000 pièce(s)
imprimante compatible	2599430000 2599440000

Date de création 30 mars 2023 17:28:24 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

THM WO 24/69 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	0,025 mm	Profondeur (pouces)	0,001 inch
Hauteur	24 mm	Hauteur (pouces)	0,945 inch
Largeur	69 mm	Largeur (pouces)	2,717 inch
Poids net	0,2 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	blanc
Largeur	69 mm	Nombre de repérages par combinaison	1 Rouleau d'étiquettes = Repères de fils et de câbles
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Taille de plage de repérage	16 x 24 mm
Type d'impression	vierge	plage de température d'utilisation	-40...

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	5 - 16 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	16 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	5 mm		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Fiche de données

THM WO 24/69 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

