


**CB-HTR 290/4,5 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nos colliers de serrage stabilisés en température sont réalisés en polyamide 6.6 pour supporter une utilisation en continu dans des environnements allant jusqu'à +125 °C.

**Informations générales de commande**

Version	Colliers de serrage, 4,5 x 290 mm, Polyamide 66, 220 N
Référence	<a href="#">2659410000</a>
Type	CB-HTR 290/4,5 BK
GTIN (EAN)	4050118682878
Qté.	100 pièce(s)

## CB-HTR 290/4,5 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Hauteur	290 mm	Hauteur (pouces)	11,417 inch
Largeur	4,5 mm	Largeur (pouces)	0,177 inch
Poids net	1,9 g		

### Températures

plage de température d'utilisation	-40...125 °C	Température de fonctionnement, min.	-40 °C
Température de fonctionnement, max.	125 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-40 °C
Température d'utilisation permanente, max.	125 °C		

### Classifications

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02

### Matériel d'installation

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Diamètre de câble, max.	79 mm
Diamètre de faisceau, max	78 mm	Diamètre faisceau, min	3,5 mm
Halogène	Non	Matériau	Polyamide 66
Plage de température d'utilisation, max.	125 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Réouvrable	Non	Résistant aux UV	Non
Tenue à la traction	220 N	Tenue à la traction (force de la livre)	49 lbf

### Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

### Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EU Declaration of Conformity](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

**Fiche de données**

**CB-HTR 290/4,5 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

