

**CB 300/7,5 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.

- Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
- Conforme CEI 62275: 2006
- Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

**Informations générales de commande**

Version	Colliers de serrage, 7,5 x 300 mm, Polyamide 66, 540 N
Référence	<a href="#">7940006069</a>
Type	CB 300/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248519903
Qté.	100 pièce(s)

Date de création 30 mars 2023 14:42:08 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

## CB 300/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	1,75 mm	Profondeur (pouces)	0,069 inch
Hauteur	300 mm	Hauteur (pouces)	11,811 inch
Largeur	7,5 mm	Largeur (pouces)	0,295 inch
Poids net	4,1 g		

## Températures

plage de température d'utilisation	-40...85 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement , max.	85 °C		

## Classifications

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02

## Matériel d'installation

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Diamètre de câble, max.	80 mm
Diamètre de faisceau, max	80 mm	Diamètre faisceau, min	4 mm
Halogène	Non	Matériau	Polyamide 66
Plage de température d'utilisation, max.	85 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Réouvrable	Non	Résistant aux UV	Non
Tenue à la traction	540 N	Tenue à la traction (force de la livre)	121 lbf

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E317499

## Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">DE PI830000160627_002</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Fiche de données**

**CB 300/7,5 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

