

CB-UVR 290/4,5 BK**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Le polyamide 6.6 résistant aux UV garantit la durabilité exceptionnelle de nos colliers de serrage spéciaux, même sous radiations UV importantes. Parfaitement adapté à une utilisation extérieure en continu.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Colliers de serrage, 4,8 x 290 mm, Polyamide 66, 220 N |
| Référence | 2659350000 |
| Type | CB-UVR 290/4,5 BK |
| GTIN (EAN) | 4050118682816 |
| Qté. | 100 pièce(s) |

CB-UVR 290/4,5 BK
Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com
www.weidmueller.com
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|--------|------------------|-------------|
| Hauteur | 290 mm | Hauteur (pouces) | 11,417 inch |
| Largeur | 4,8 mm | Largeur (pouces) | 0,189 inch |
| Poids net | 1,9 g | | |

Températures

| | | | |
|--|-------------|--|--------|
| plage de température d'utilisation | -40...85 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -40 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 105 °C | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM 8.0 | EC000046 | ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 | ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 |

Matériel d'installation

| | | | |
|--|-------|--|--------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 | Diamètre de câble, max. | 79 mm |
| Halogène | Non | Matériau | Polyamide 66 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 85 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
| Réouvrable | Non | Résistant aux UV | Oui |
| Tenue à la traction | 220 N | Tenue à la traction (force de la livre) | 49 lbf |

Agréments

Agréments



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (UR) | E317499 |

Téléchargements

| | |
|--|--|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | EU Declaration of Conformity |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

Fiche de données

CB-UVR 290/4,5 BK

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dessins

