

## DMS 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

### Informations générales de commande

Version	DMS 3, Visseuse électrique dynamométrique
Référence	<a href="#">9007440000</a>
Type	DMS 3
GTIN (EAN)	4008 190404987
Qté.	1 pièce(s)

## DMS 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Hauteur	127 mm	Hauteur (pouces)	5 inch
Largeur	239 mm	Largeur (pouces)	9,409 inch
Diamètre	35 mm	Poids net	411,23 g

## Classifications

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ECLASS 9.0	21-05-21-90
ECLASS 9.1	21-04-04-17	ECLASS 10.0	21-05-21-90
ECLASS 11.0	21-05-08-90	ECLASS 12.0	21-05-08-90

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Visseuse électrique dynamométrique avec emmanchement 1/4"
--------------------------	---

## Outils à couper

Réglage du couple, max.	3 Nm	Réglage du couple, min.	0,3 Nm
-------------------------	------	-------------------------	--------

## Tournevis électrique

Batterie - pile	Cellules Ni-Mh	Logement embout	1/4" DIN 3126 forme E6,3
Poids	400 g	Poids de la batterie	122 g
Ralenti	200 u. 400 min <sup>-1</sup>	Réglage du couple, max.	3 Nm
Réglage du couple, min.	0,3 Nm	Tension d#92accumulation	2,4 V
Tension nominale	2,4 V		

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Manual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**Fiche de données**

**DMS 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Exemple d'utilisation**

