

CTX CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour contacts décollés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.14mm ² , 4mm ² , Sertissage W
Référence	9018490000
Type	CTX CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4008 190884598
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	1121010000

Date de création 8 mars 2023 10:24:03 CET

Niveau du catalogue 03.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

CTX CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Poids net	679,78 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil de sertissage pour contacts HD, HE et ConCept M10/M5 0,14-4mm ²	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

Description du contact

Plage de sertissage, max.	4 mm ²	Plage de sertissage, min.	0,14 mm ²
Section du conducteur min. AWG	AWG 26	Type de contact	Contacts décollés

Données de l'outil - sertissage

Profil de sertissage 1, max.	0,5 mm ²	Profil de sertissage 1, min.	0,14 mm ²
Profil de sertissage 2, max.	1 mm ²	Profil de sertissage 2, min.	0,75 mm ²
Profil de sertissage 3, min.	1,5 mm ²	Profil de sertissage 4, min.	2,5 mm ²
Profil de sertissage 5	4 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage W

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Agréments

Agréments



Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

CTX CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

