

H1,0/18 GE SV

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

| | |
|------------|------------------------------------|
| Version | Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, jaune |
| Référence | 9028340000 |
| Type | H1,0/18 GE SV |
| GTIN (EAN) | 4008190902100 |
| Qté. | 500 pièce(s) |
| Emballage | Multisachet |

H1,0/18 GE SV

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 0,142 g

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |

Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts isolés, couleur jaune | Version | Norme |
|--------------------------|----------------------------------|---------|-------|
|--------------------------|----------------------------------|---------|-------|

Embouts

| | | | |
|--|-------------------|---|---------|
| Couleur | Weidmüller | Diamètre de la collerette (D2) | 3 mm |
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 1,4 mm | Épaisseur de la collerette plastique (S2) | 0,25 mm |
| Épaisseur des douilles métalliques (S1) | 0,15 mm | L1 en mm | 18 mm |
| Longueur de dénudage | 15 mm | Longueur de la surface des contacts (L2) | 12 mm |
| Section de raccordement du conducteur | 1 mm ² | Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 17 |

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

N° de certificat (cULus) E499744

Téléchargements

| | |
|---------------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Données techniques | WSCAD, Zuken E3.S |
| Documentation utilisateur | Technical information - EN Technical information - DE |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

Fiche de données

H1,0/18 GE SV

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Dessins

Dessin

