

H10,0/30 ZH EB

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Embout, Embout double, 23 mm, 18 mm, ivoire |
| Référence | 9037350000 |
| Type | H10,0/30 ZH EB |
| GTIN (EAN) | 4008190492823 |
| Qté. | 100 pièce(s) |
| Emballage | en vrac |

H10,0/30 ZH EB

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 1,01 g

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------|---------------|
| Description de l'article | Embouts doubles, couleur ivoire | Version | Embout double |
|--------------------------|------------------------------------|---------|---------------|

Embouts

| | | | |
|---|------------|--|--------------------|
| Couleur | Weidmüller | Diamètre de la surface des contacts (D1) | 5,8 mm |
| Épaisseur de la collerette plastique (S2) | 0,5 mm | Épaisseur des douilles métalliques (S1) | 0,2 mm |
| Hauteur de la collerette (A) | 13,4 mm | L1 en mm | 30 mm |
| Largeur de la collerette (B) | 7,6 mm | Longueur de dénudage | 23 mm |
| Longueur de la surface des contacts (L2) | 18 mm | Section de raccordement du conducteur | 10 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 8 | | |

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

N° de certificat (cULus) E499744

Téléchargements

| | |
|---------------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Données techniques | WSCAD, Zuken E3.S |
| Documentation utilisateur | Technical information - EN Technical information - DE |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

Fiche de données

H10,0/30 ZH EB

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Dessins

Dessin

