

HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour connecteurs coaxiaux

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, Sertissage hexagonal
Référence	9012020000
Type	HTG 58/59
GTIN (EAN)	4008 1900 18207
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 22 mars 2023 14:13:18 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids net	418,7 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil pour connecteurs coaxiaux BNC, TNC / SW 5,4/6,48	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	Connecteur coaxial
-----------------	--------------------

Données de l'outil - sertissage

Crimpstation, Largeur (B 1)	10 mm	Crimpstation, Largeur (B 2)	10 mm
Crimpstation, Largeur (B 3)	2,3 mm	Diamètre contact interne (D)	2 mm
Diamètre douille extérieure	6,2 mm	Taille de la clé six pans (A 2)	6,48 mm
Taille de la clé six pans (A 3)	1,72 mm	Taille de la clé six pans (A)	5,4 mm
Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Agréments

Agréments



Téléchargements

Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

