

## HTF RSV 12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### **Pinces à sertir pour contacts Weidmüller des systèmes RSV et DSTV-HD**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

### **Informations générales de commande**

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Presse, Pince à sertir les contacts, Sertissage FoderB |
| Référence  | <a href="#">9013550000</a>                             |
| Type       | HTF RSV 12   |
| GTIN (EAN) | 4008 190002046   |
| Qté.       | 1 pièce(s)   |

Date de création 24 mars 2023 14:24:37 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

## HTF RSV 12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|           |          |                  |            |
|-----------|----------|------------------|------------|
| Largeur   | 205 mm   | Largeur (pouces) | 8,071 inch |
| Poids net | 449,98 g |                  |            |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ETIM 8.0    | EC000168    | ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 | ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |

### Caractéristiques techniques

|                          |  |         |                                       |
|--------------------------|--|---------|---------------------------------------|
| Description de l'article | Outils de sertissage pour contacts Weidmüller RSV et DSTV-HD AWG 14-12 | Version | mécanique, sans compartiment amovible |
|--------------------------|--|---------|---------------------------------------|

### Description du contact

|                                |        |                 |                 |
|--------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| Section du conducteur min. AWG | AWG 14 | Type de contact | RSV- et DSTV-HD |
|--------------------------------|--------|-----------------|-----------------|

### Données de l'outil - sertissage

|                              |                   |                              |        |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------|
| Profil de sertissage 1, min. | 14 AWG            | Profil de sertissage 2, min. | 12 AWG |
| Type de sertissage/-profil   | Sertissage FoderB |                              |        |

### Conformité environnementale du produit

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

### Agréments

Agréments



### Téléchargements

|  |   |
|--|---|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a> |
| Données techniques                         | <a href="#">WSCAD</a>                           |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Brochures                                  |   |

**Fiche de données**

**HTF RSV 12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

