

MG KIT CA 600**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les multimètres peuvent mesurer un grand nombre de grandeurs. De manière standard, tous les instruments peuvent mesurer la tension et la résistance et peuvent effectuer des tests de continuité et de diodes. Certains multimètres permettent en plus de mesurer le courant, la fréquence, la capacité et la température. Les multimètres numérique ont l'avantage de présenter un affichage clair, facilement et directement lisible. Les erreurs de conversion d'échelle ou les erreurs de lecture appartiennent au passé.

Informations générales de commande

Version	Outils de test, Multimètre
Référence	9427460000
Type	MG KIT CA 600
GTIN (EAN)	4032248406197
Qté.	1 pièce(s)

MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	70 mm	Profondeur (pouces)	2,756 inch
Hauteur	33 mm	Hauteur (pouces)	1,299 inch
Largeur	178 mm	Largeur (pouces)	7,008 inch
Poids net	1 483 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000069	ETIM 7.0	EC000069
ETIM 8.0	EC000069	ECLASS 9.0	27-20-03-01
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-01
ECLASS 11.0	27-20-03-01	ECLASS 12.0	27-20-03-01

Caractéristiques techniques

Version	Multimètre + pinces ampèremétriques
---------	-------------------------------------

Appareils de mesure et de test

Capacité min.	20 µF	Plage d'ouverture de la pince de courant	30 mm
Plage de fréquence, max.	40 kHz	Plage de fréquence, min.	10 kHz
Plage de mesure de résistance, max.	2 000 MΩ	Plage de mesure de résistance, min.	0,2 MΩ
Plage de mesure de tension/AC	0,2 - 600 V	Plage de mesure de tension/DC	0,2 - 600 V
Température de fonctionnement, max.	50 °C	Valeur de mesure de température, max.	750 °C
Valeur de mesure max. du courant	600 A	Valeur de mesure min. de température	-20 °C
température de fonctionnement, min.	0 °C		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

