

WQV 70N/4

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Série W, Connexion transversale@, pour bornes, Nombre de pôles: 4 |
| Référence | 9531290000 |
| Type | WQV 70N/4 |
| GTIN (EAN) | 4008190351243 |
| Qté. | 5 pièce(s) |

WQV 70N/4

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 18,6 mm | Profondeur (pouces) | 0,732 inch |
| Hauteur | 71,5 mm | Hauteur (pouces) | 2,815 inch |
| Largeur | 9,5 mm | Largeur (pouces) | 0,374 inch |
| Poids net | 62,1 g | | |

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------|----------------|------------------|-------|
| Instruction de montage | Montage direct | Type de fixation | Vissé |
|------------------------|----------------|------------------|-------|

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|----------|--------------|---------|-------------|
| Matériau | Cuivre étamé | Couleur | gris argent |
|----------|--------------|---------|-------------|

Caractéristiques du système

Version pour bornes

Caractéristiques nominales

Courant nominal 192 A

Connexions transversales

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Courant nominal multipolaire | 192 A | Nombre des blocs de jonction pontés | 4 |
| Type | Connexion transversale@ | | |

Dimensions

Pas en mm (P) 20,5 mm

Généralités

| | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|---|
| Instruction de montage | Montage direct | Nombre de pôles | 4 |
|------------------------|----------------|-----------------|---|

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

WQV 70N/4

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[EAC certificate](#)

Données techniques

[CAD data – 36042_WQV_70N-4_DXF.dxf](#)
[CAD data – STEP](#)

Données techniques

[WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentation utilisateur

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)
[Instruction](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures