

**SLICER NO 28 TOP****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



- Dégainage simple, rapide et précis de tous les câbles ronds courants de 4 - 50 mm Ø
- Vis moletée à l'extrémité de la poignée pour réglage de la profondeur de coupe (Le réglage de la profondeur de coupe évite d'endommager les conducteurs intérieurs)

**Informations générales de commande**

Version	Outils à dégainer
Référence	<a href="#">9918090000</a>
Type	SLICER NO 28 TOP
GTIN (EAN)	4032248359202
Qté.	1 pièce(s)

**SLICER NO 28 TOP**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	35 mm	Profondeur (pouces)	1,378 inch
Hauteur	29 mm	Hauteur (pouces)	1,142 inch
Largeur	170 mm	Largeur (pouces)	6,693 inch
Poids net	100 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Couteau de câble pour conducteurs avec 28 mm $\varnothing$ / avec lame à crochet
--------------------------	--

**Outil à dénuder**

Diamètre du conducteur max.	28 mm	Diamètre du conducteur min.	8 mm
Type de câble	conducteur rigide et souple avec isolant PVC		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Agréments**

Agréments

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**Fiche de données**

**SLICER NO 28 TOP**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

