


# Supports extrudés - Pour 4 fentes/Supports fins

Pour les extrusions en aluminium de la série 8-45 (largeur de fente 10mm)



**Caractéristiques :** Supports pour l'assemblage d'extrusions avec 4 fentes (HFS8-45180, etc.) avec un support.

**HBLUQ8-45**

Pour carré de 180

Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv. Traitement de surface : anodisation

Référence pièce	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable	Charge admissible (N)	Prix unitaire (1 à 99 pièces)	Remise sur volume (100-200)
HBLUQ8-45	846	CBM8-25 HNTT8-8	8	7056	

Ordering Exemple  
Référence pièce HBLUQ8-45

**Caractéristiques :** Supports pour GFS8-100200.

**HBLPQ8-200**

Pour carré de 200

Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv. Traitement de surface : anodisation

Référence pièce	Masse (g)	Série d'extrusions	Vis et écrou encastré utilisable	Charge admissible (N)	Prix unitaire (1 à 99 pièces)	Remise sur volume (100-200)
HBLPQ8-200	910	GFS8-100200	CBM8-15 CBM8-25	8	11172	

Ordering Exemple  
Référence pièce HBLPQ8-200 - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC) SET

Modifications	Code	Spéc.	Support utilisable
Modification du trou de montage pour couvercle	C	Ajoute des taraudages sur un support pour la fixation du couvercle. (M5 sur les deux côtés) (Vis de montage HCBM à la P.754)	HBLUQ8-45 HBLPQ8-200

Modifications	Code	Spéc.	Support utilisable
Vis et écrous utilisables fournis	SET SST (Acier inoxydable) SEU (Écrous à ressort d'insertion pour pré-montage) SSU (Écrous à ressort d'insertion pour pré-montage en acier inoxydable) SEP (Écrous à ressort d'insertion pour post-montage) SSP (Écrous à ressort d'insertion pour post-montage en acier inoxydable) SEC (Vis avec rondelles fixes et écrous)	Les vis et écrous utilisables pour monter les supports sur les extrusions sont fournis sous forme de jeu. (S'ajoute au prix du support)  En cas de spécification d'un type différent de HBLUQ8-45, vérifier les vis et écrous utilisables.  (Ex.) Lorsque HBLUQ8-45 est spécifié : Code Vis Écrou SET CBM8-25 HNTT8-8 SST SCB8-25 HNTTSN8-8 SEU CBM8-25 HNTTU8-8 SSU SCB8-25 SHNTU8-8 SEP CBM8-25 HNTTP8-8 SSP SCB8-25 SHNTP8-8 SEC HCBST8-29 HNTT8-8	HBLUQ8-45 HBLPQ8-200

Les vis fournies ne sont pas conforme à la directive RoHS lorsque -SET, -SEU ou -SEP sont spécifiés.

**Caractéristiques :** Les supports ne dépassent pas des largeurs d'extrusion lorsqu'ils sont utilisés pour connecter les extrusions en croix. Conception compacte par rapport à des supports inversés avec plaquette.

**Supports fins**

**HBLSS8-45** Supports fins

**HBLSD8-45** Supports fins

Type	Matériau	Traitement de surface
HBLSS8-45	EN AC-51400-T5 Équiv.	Anodisation
HBLSD8-45	EN AC-51400-T5 Équiv.	Anodisation

Référence pièce	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable	Charge admissible (N)	Prix unitaire (1 à 99 pièces)	Remise sur volume (100-200)
HBLSS8-45	52	CBM8-25	2	1666	
HBLSD8-45	175	CBM8-25	4	2352	

Ordering Exemple  
Référence pièce HBLSS8-45


Alterations  
Référence pièce HBLSS8-45 - (SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP) SET

Modifications	Code	Spéc.	Support utilisable
Vis et écrous utilisables fournis	SET SST (acier inoxydable) SEU (Écrous rapportés à ressort pour pré-montage) SSU (Écrous rapportés à ressort pour pré-montage en acier inoxydable) SEP (Écrous rapportés à ressort pour post-montage) SSP (Écrous rapportés à ressort pour post-montage en acier inoxydable)	Les vis et écrous utilisables pour monter les supports sur les extrusions sont fournis sous forme de jeu. (S'ajoute au prix du support) <Lorsque SET est spécifié> vis : CBM8-25, écrou : HNTT8-8 <Lorsque SST est spécifié> Vis : SCB8-25, écrou : HNTTSN8-8 <Lorsque SEU est spécifié> vis : CBM8-25, écrou : HNTTU8-8 <Lorsque SSU est spécifié> Vis : SCB8-25, écrou : SHNTU8-8 <Lorsque SEP est spécifié> vis : CBM8-25, écrou : HNTTP8-8 <Lorsque SSU est spécifié> Vis : SCB8-25, écrou : SHNTP8-8	HBLSS8-45 HBLSD8-45

Les vis fournies ne sont pas conforme à la directive RoHS lorsque -SET, -SEU ou -SEP sont spécifiés.

# Supports de plaque/Supports angulaires

Pour les extrusions en aluminium de la série 8-45 (largeur de fente 10mm)



**Caractéristiques :** Supports à fixation par vis à utiliser sur les extrusions taraudées.

**Supports de plaque**

**HBLPL8**

Matériau : EN 1.0038 Équiv. Traitement de surface : placage autocatalytique au nickel RoHS10

Référence pièce	Profilé extrudé	Z1 Vis applicable	Z2	Masse (g)	Prix unitaire (1 à 99 pièces)	Remise sur volume (10-50)
HBLPL8	9090	M8	M8	1,490		

Ordering Exemple  
Référence pièce HBLPL8 - Profilé extrudé 9090

**Exemple**

Alterations  
Référence pièce HBLPL8 - Profilé extrudé 9090 - (DC) DC20

Modification	Code	Spéc.
Trou traversant	DC	Ajoute un trou traversant. DC=Diam. du trou, incrément de 1mm 10<DC<20 Code de commande DC12

**Caractéristiques :** Supports pour l'assemblage d'extrusions selon un angle.

**Supports en angle**

**HBL45TS8** et **HBL135TS8**

Type	Matériau	Traitement de surface
HBL45TS8	EN AC-51400-T5 Équiv.	Anodisation
HBL135TS8	EN AC-51400-T5 Équiv.	Anodisation

Référence pièce	Masse (g)	Vis et écrou encastré utilisable	Charge admissible (N)	Prix unitaire (1 à 99 pièces)	Remise sur volume (100-200)
HBL45TS8	88	CBM8-20	2	2058	
HBL135TS8	103	CBM8-20	2	2058	

Ordering Exemple  
Référence pièce HBL45TS8

**Exemple**

Modifications	Code	Spéc.	Support utilisable
Vis et écrous utilisables fournis	SET SST (acier inoxydable) SEU (Écrous rapportés à ressort pour pré-montage) SSU (Écrous rapportés à ressort pour pré-montage en acier inoxydable) SEP (Écrous rapportés à ressort pour post-montage) SSP (Écrous rapportés à ressort pour post-montage en acier inoxydable)	Les vis et écrous utilisables pour monter les supports sur les extrusions sont fournis sous forme de jeu. (S'ajoute au prix du support) <Lorsque SET est spécifié> Vis : CBM8-25, écrou : HNTT8-8 <Lorsque SST est spécifié> Vis : SCB8-25, écrou : HNTTSN8-8 <Lorsque SEU est spécifié> Vis : CBM8-25, écrou : HNTTU8-8 <Lorsque SSU est spécifié> Vis : SCB8-25, écrou : SHNTU8-8 <Lorsque SEP est spécifié> Vis : CBM8-25, écrou : HNTTP8-8 <Lorsque SSU est spécifié> Vis : SCB8-25, écrou : SHNTP8-8	HBL45TS8 HBL135TS8

Alterations  
Référence pièce HBL135TS8 - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, Z8) SET

Modifications	Code	Spéc.	Support utilisable
Modification du trou de montage pour couvercle	C	Ajoute des taraudages sur un support pour la fixation du couvercle. (M5 des deux côtés, profondeur 15mm) (Vis de montage HCBM à la P.754)	HBL45TS8 HBL135TS8

Modifications	Code	Spéc.	Support utilisable
Trou contre-alésé sur support à 135 degrés	Z8	Support à 135 degrés 2 trous de contre-alésage pour HBL135TS8 (Vis utilisables : M8)	HBL135TS8

Les vis fournies ne sont pas conforme à la directive RoHS lorsque -SET, -SEU ou -SEP sont spécifiés.