

## LIF 6F638 R

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



### Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Référence	<a href="#">9200570000</a>
Type	LIF 6F638 R
GTIN (EAN)	4032248410415
Qté.	100 pièce(s)

**LIF 6F638 R**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	7,7 mm	Profondeur (pouces)	0,303 inch
Largeur	23,8 mm	Largeur (pouces)	0,937 inch
Poids net	1,64 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Cosses fiches femelles renforcées 6,0 mm <sup>2</sup> / 6,3x0,8
--------------------------	---

**Raccordements**

Couleur d'identification	jaune	Densité de connecteurs enfichables (d3)	0,8 mm
Diamètre de la collerette plastique (D)	6,8 mm	Dimension	6,3 x 0,8 mm
Dimension (languette)	6,3 x 0,8 mm	Isolation	présente
Largeur du connecteur enfichable (d2)	4,8 mm	Longueur de la collerette plastique (b)	13 mm
Matériau/plastique	PVC	Section de raccordement du conducteur	6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, max.	6 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, min.	4 mm <sup>2</sup>

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**Fiche de données****LIF 6F638 R****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins**