Tuyaux en cuivre recuit/Raccords de tuyaux en cuivre recuit


Données CAO

■Tuyaux en cuivre recuit




RoHS

DKEN
DKENF (type à évasement)



<Forme de l'évasement>



■Tolérance de la dimension D

D	Tolérance
3~6	±0.1
8, 10	±0.2

Le type à évasement DKENF est évasé uniquement à une extrémité.

Laiton

Réf. pièce Type	D	L sélectionnable	t	DKEN Prix unitaire Qté 1~4 L100	L200	L300	L500	DKENF Prix unitaire Qté 1~4 L100	L200	L300	L500
DKEN DKENF	3	100 200 300	1	2,40	2,80	3,30	–	–	–	–	–
	4			2,40	3,00	3,90	5,40	3,60	4,10	5,00	6,30
	5			2,40	3,20	4,00	5,60	3,70	4,30	5,00	6,40
	6	100 200 300 500		2,50	3,20	4,20	5,70	3,80	4,40	5,20	6,60
	8			2,80	3,50	4,60	6,40	4,00	4,60	5,50	7,00
	10			4,70	5,80	6,40	9,60	5,20	6,00	6,30	8,70

DKEN est fourni déroulé et peut être légèrement déformé à sa livraison.
Lorsque DKEN et le raccord pour tuyau en cuivre recuit sont combinés, déployer l'extrémité du tuyau à 45° à l'aide de l'outil à bague à évasement.

Exemple de commande

Réf. pièce	–	L
DKEN8	–	300

Délai de livraison

8 Jours | Express A | 2,00€/pièce | P.92

Frais de livraison « Express » de 5,40€ pour 3 pièces identiques ou plus.
Le service de livraison « Express » n'est pas disponible pour DKENF.

Prix

■Remise sur volume P.92

Quantité	1~4	5~9	10~49
Coefficient	Liste des prix	5%	10%


Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

■Raccords pour tuyaux en cuivre recuit –Droits–



RoHS

DKNT




Laiton

■Raccords pour tuyaux en cuivre recuit –Coudés–



RoHS

DKNTL



Laiton

Réf. pièce Type	D	R (PT) T sélect.	T R (PT)	(L)	L1	L2	T1(UNF) Filetage UNF	Côté opposé Corps principal	Ecrous	Prix unitaire Qté 1~4
DKNT	6	1	1/8	34	6	9	7/16–20UNF	16	17	4,70
		2	1/4	37	6	12		16	17	4,90
		3	3/8	40	8	13		19	17	5,60
	8	1	1/8	35	6	9	1/2–20UNF	16	19	5,10
		2	1/4	38	6	12		16	19	5,30
		3	3/8	41	8	13		19	19	5,80
	10	2	1/4	43	8	12	5/8–18UNF	19	22	6,80
		3	3/8	44	8	13		19	22	6,90
		4	1/2	49	10	16		22	22	8,30

Réf. pièce Type	D	R (PT) T sélect.	T R (PT)	L1	Env. L2	T1(UNF) Filetage UNF	Côté opposé Corps principal	Ecrous	Prix unitaire Qté 1~4
DKNTL	6	1	1/8	22	32	7/16–20UNF	16	17	8,70
		2	1/4	25	32		16	17	8,80
		3	3/8	28	34		19	17	14,00
	8	1	1/8	22	33	1/2–20UNF	16	19	9,10
		2	1/4	25	33		16	19	12,30
		3	3/8	28	35		19	19	13,80
	10	2	1/4	27	38	5/8–18UNF	19	22	13,90
		3	3/8	28	38		19	22	13,90
		4	1/2	34	41		24	22	16,20

Exemple de commande

Réf. pièce	–	T
DKNT8	–	2

Délai de livraison

8 Jours | Express A | 5,00€/pièce | P.92

Frais de livraison « Express » de 13,50€ pour 3 pièces identiques ou plus.

Prix

■Remise sur volume P.92

Quantité	1~4	5~9	10~19	20~49
Coefficient	Liste des prix	5%	10%	15%

Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

■Spécification

Pression de fonctionnement normale	3.5MPa (35kgf/cm²)
Pression de fonctionnement maximale	7.0MPa (70tkgf/cm²)
Plage de températures de fonctionnement	–20°C~150°C (ne pas congeler)
Fluide utilisable	Air · Eau · Huile industrielle

■Caractéristiques

Adapté aux tuyauteries nécessitant une étanchéité à l'air telles que les tuyaux pour gaz réfrigérant.


Données CAO

■Raccords pour tuyaux en cuivre recuit –Raccords unions–



RoHS

DKNGF




Laiton

■Raccords pour tuyaux en cuivre recuit –Raccord union coudé–



RoHS

DKNUL



Laiton

Réf. pièce Type	D	(L)	L1	(L2)	T1(UNF) Filetage UNF	Côté opposé Corps principal	Ecrous	Prix unitaire Qté 1~4
DKNGF	6	44	6	19	7/16–20UNF	16	17	9,60
	8	46	6	20	1/2 –20UNF	16	19	9,80
	10	54	8	23	5/8 –18UNF	19	22	14,50


Réf. pièce Type	D	L1	T1(UNF) Filetage UNF	Côté opposé Corps principal	Ecrous	Prix unitaire Qté 1~4
DKNUL	6	32	7/16–20UNF	16	17	12,80
	8	33	1/2 –20UNF	16	19	12,90
	10	38	5/8 –18UNF	19	22	19,00

■Raccords pour tuyaux en cuivre recuit –Raccord en T à filetage mâle–



RoHS

DKNMT




Laiton

■Raccords pour tuyaux en cuivre recuit –Connecteur à filetage femelle (type à filetage G)–



RoHS

DKFGF



Laiton

Réf. pièce Type	D	R (PT) T sélection-nable	T R (PT)	(L)	(L1)	L2	T1(UNF) Filetage UNF	Côté opposé Corps principal	Ecrous	Prix unitaire Qté 1~4
DKNMT	6	1	1/8	64	32	22	7/16–20UNF	16	17	14,70
		2	1/4	64	32	25		16	17	
		3	3/8	68	34	28		19	17	18,70
	8	1	1/8	66	33	22	1/2–20UNF	16	19	14,80
		2	1/4	66	33	25		16	19	
		3	3/8	70	35	28		19	19	18,80
	10	2	1/4	76	38	27	5/8–18UNF	19	22	21,60
		3	3/8	76	38	28		19	22	
		4	1/2	82	41	34		24	22	29,20

Réf. pièce Type	D	T G (PF)	(L)	(L1)	T1(UNF) Filetage UNF	Côté opposé Corps principal	Ecrous	Prix unitaire Qté 1~4
DKFGF	6	1/4	34	15	7/16–20UNF	17	17	7,20
	8	1/4	35	15	1/2–20UNF	17	19	7,30
	10	3/8	42	19	5/8–18UNF	22	22	9,70

■Spécification

Pression de fonctionnement normale	3.5MPa (35kgf/cm²)
Pression de fonctionnement maximale	7.0MPa (70tkgf/cm²)
Plage de températures de fonctionnement	–20°C~150°C (ne pas congeler)
Fluide utilisable	Air · Eau · Huile industrielle

■Caractéristiques

Adapté aux tuyauteries nécessitant une étanchéité à l'air telles que les tuyaux pour gaz réfrigérant.

Exemple de commande

Réf. pièce	–	T
DKNGF8 DKNMT6	–	3

Délai de livraison

8 Jours | Express A | 5,00€/pièce | P.92

Frais de livraison « Express » de 13,50€ pour 3 pièces identiques ou plus.


Prix

■Remise sur volume P.92

Quantité	1~4	5~9	10~19	20~49
Coefficient	Liste des prix	5%	10%	15%

Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Exemple



· Aligner entièrement le corps du raccord avec le tuyau en cuivre et serrer manuellement le raccord conique. Le serrer ensuite solidement à l'aide d'une clé et d'une clé à molette.

MiSUMi | www.misumi.de www.misumi-europe.com | Material Info 2859 | Tech. Info 2793 | Express Info 92