



Vis d'assemblage à tête ultra basse/Clés dédiées

-Hexalobulaire · A six pans creux-

Price Reduction

Jusqu'à 80%

Données CAO

La tête est extrêmement fine. Mieux adapté aux machines ou équipements sans écartement.

Vis d'assemblage à tête ultra basse -Hexalobulaire- RoHS

Type	M	Dureté	S	Traitement de surface
CBSSE	Cable JIS STKM forgé à froid	HV400~		Placage au nickel
CBSKE	JIS SWCH12-18A			Placage nickel noir
CBSTSE	1.4567/X3CrNiCu18-9-4			

M	r (max.)
2	0.3
2.6	0.3
3	0.4
4	0.5
5	0.6
6	0.7

Les vis d'assemblage à tête ultra basse sont entièrement filetées.

Depth t

20~42°

MxP

C1.0max. (M2, M2.6 only *)

*Non disponible pour L8, 10 et 12.

Vis d'assemblage à tête ultra basse -A six pans creux- RoHS

M	r (min.)
3	0.1
4	0.2
5	0.2
6	0.25

CBSTSR

M

r

20~42°

MxP

A

B

E

L

(e)

M Matériau : 1.4567/X3CrNiCu18-9-4

Ref. pièce	M x P	A	E	Hexalobulaire Douille	t min.	CBSE	CBSE	CBSTSE
Type	M-L					1-19 pce	20 pcs. ou plus	1-19 pce
CBSTSE 2-3	2 x 0.4	4.0	0.5	4	0.4			
CBSTSE 2.6-3	2.6 x 0.45	6.0	0.6	5	0.5			
CBSE 3-5	3 x 0.5	7.0	0.8	6	0.75			
CBSE 4-6	4 x 0.7	8.0	0.9	8	0.9			
CBSE 5-8	5 x 0.8	9.0	1.0	10	1.0			
CBSTSE 6-8	6 x 1.0	12	1.2	20	1.2			

Ref. pièce	M x P	A	b	E	t max.	(e) max.	CBSTSR
Type	M-L						1-99 pce
CBSTSR 3-5	3 x 0.5	6.0	1.5	0.8	2.0	1.4	
CBSTSR 4-6	4 x 0.7	8.0	2.0	0.9	2.5	1.5	
CBSTSR 5-8	5 x 0.8	9.0	2.5	1.0	3.0	1.8	
CBSTSR 6-8	6 x 1.0	10	3.0	1.2	4.0	2.2	

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis. (valeurs de référence)

Filetage	Couple de serrage N/m	Résistance à la traction N/mm²
M3	0.6	
M4	1.1	
M5	2.2	
M6	5	350


Spécification non disponible pour les tailles sans notification de prix.

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

CBSE et CBSKE sont cémentés.*



*1 : La cémentation est le processus par lequel le carbone diffusé dans la surface en acier subit un traitement thermique destiné à durcir la surface.

Filetage	Couple de serrage N/m
M2	0.178
M2.6	0.36
M3	0.63
M4	1.50
M5	3
M6	5.2



Matériau : acier à outils

Dureté 45-52HRC



Matériau : acier à outils

Dureté 45-52HRC

Ref. pièce	Hexalobulaire Douille	(L1)	(L2)	d	Prix unitaire en € 1-9 pce	Remise sur volume 10 pce ou plus
CMM-4	4	48	16	3		
CMM-5	5	48	16	3		
CMM-6	6	42	16	3		
CMM-8	8	48	16	3		
CMM-10	10	51	16	4		
CMM-15	15	54	18	4		
CMM-20	20	57	19	4		

Ref. pièce	Prix unitaire en € 1-9 pce	Remise sur volume 10 pce ou plus
CME-1.3		

Peut être utilisé pour les vis d'assemblage à tête ultra basse à six pans creux M2 et M2.5.

P190


Exemple de commande	Ref. pièce	Prix unitaire en € 1-9 pce	Remise sur volume 10 pce ou plus
	CMM-5		
	CME-1.3		

Vis d'assemblage à tête petite et basse/ Vis d'assemblage à petite tête

Données CAO



Produit Nom	Type	M	S	Traitement de surface	H	Dureté	Niveau de résistance	M	A	Tête petite et basse	Petite tête
Vis d'assemblage à tête petite et basse	KBB	1.7220/34CrMo4		Oxydation noire	22-32HRC		Equivalent de 8.8	3	4.5	2	2
Vis d'assemblage à petite tête	KBBS	1.4567/X3CrNiCu18-9-4		-	-		Equivalent de A2-50	4	5.5	2.8	2.5
	SBB	1.7220/34CrMo4		Oxydation noire	22-32HRC		Equivalent de 8.8	5	7	3.5	3
	SBBSS	1.4567/X3CrNiCu18-9-4		-	-		Equivalent de A2-70	6	8.5	4	4



Les vis d'assemblage à tête petite et basse et les vis d'assemblage à petite tête sont entièrement filetées.

La tête n'est pas moletée.

Ref. pièce	M	L	KBB	KBBS	SBB	SBBSS
Type	M (normal)		Prix unitaire en € 1-19 pce	Remise sur volume 20 pcs. ou plus	Prix unitaire en € 1-19 pce	Remise sur volume 20 pcs. ou plus
KBB	3	5 6 8 10				
KBBS	4	6 8 10 12 16 20				
SBB	5	8 10 12 16 20				
SBBSS	6	8 10 12 16 20				
	8	10 12 16 20 25 30				
	10	16 20 25 30 35				
	12	20 25 30				

Exemple de commande

Ref. pièce

KBBS6-20

Délai de livraison (jours)

6 Jours

P87

Vis d'assemblage à petite tête de longueur configurable RoHS



Type	M	S	Traitement de surface	H	Dureté	Niveau de résistance
Type à tête petite et basse	FKBB	FSBB		1.1191/C45E		Equivalent de 8.8
Type à petite tête	FKBBM	FSBBM		1.4567/X3CrNiCu18-9-4		Equivalent de A2-50
	FKBBS	FSBBSS				Equivalent de A2-70

Type à tête petite et basse

Type à petite tête

La tête n'est pas moletée.

Ref. pièce	M	L	Incrément de 1mm	A	E1	E2	B1	B2	t1	t2
Type	M (normal)		Tête petite et basse							
FKBB	4	10~50	10~100	5.5	2.8	4	2.5	3	(2)	(2)
FKBBM	5	10~60	10~100	7	3.5	5	3	4	(2.5)	(2.5)
FKBBS	6	10~80	10~150	8.5	4	6	4	5	(3)	(3)
FSBB	8	10~90	10~150	10	5	8	5	6	(4)	(4)

M	Prix unitaire en €	L10-50	L51-L max.
		FKBB	FKBBM
4			
5			
6			
8			

Exemple de commande

Ref. pièce

FKBB4

Délai de livraison (jours)

8 Jours

P87

Remise sur volume

Qté

1-19

20-24

25-29

30-49

Remise

Prix unitaire en €

5%

10%

18%

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

L1 et L2 sont des valeurs de référence.

2-192