


Clavettes parallèles

-A contre-alésage-A trou contre-alésé à filetage femelle-

Données CAO

Clavettes parallèles
A contre-alésage


RoHS



Réf. pièce		L Incrément de 5mm	Tolérance de H	D	d1	H	C	€ Prix unitaire					
Type	Bh9							KEDZ	KEDSZ	KESZ	KESSZ	KEGZ	KEGSZ
KEDZ KEDSZ (acier inoxydable)	8	0	15~80	7	3.4	6	3.5	0.25~0.40					
	10	-0.036	15~80	8	4.5	7.5	4.5						
KESZ KESSZ (acier inoxydable)	12	0	20~80	9	5.5	9.5	5.5	0.40~0.60					
	14	-0.043	30~90	10	6.6	11	6.5						
KEGZ KEGSZ (acier inoxydable)	15	0	30~90	11	7.7	12.5	7.5						
	16	-0.043	40~100	12	8.8	14	8.5						
	17	0	40~110	13	9.9	15.5	9.5						
	18	-0.043	40~110	14	11	17	11						

Clavettes parallèles
A trou contre-alésé à filetage femelle

RoHS



Réf. pièce		L Incrément de 5mm	Tolérance de H	Filetage femelle M	Type de réglage	d1	H	C	€ Prix unitaire					
Type	Bh9								KEDY	KEDSY	KESY	KESSY	KEYY	KEYSY
KEDY KEDSY (acier inoxydable)	8	0	15~80	7	M4 (3.5)	6	3.5	0.25~0.40						
	10	-0.036	15~80	8	M5 (4.3)	7.5	4.5							
KESY KESSY (acier inoxydable)	12	0	20~80	9	M6 (5.3)	9.5	5.5	0.40~0.60						
	14	-0.043	30~90	10										
KEYY KEYSY (acier inoxydable)	15	0	30~90	11										
	16	-0.043	40~100	12										
	17	0	40~110	13										
	18	-0.043	40~110	14										

Exemple de commande
KEDZ8
KEDY10

Réf. pièce

L

30

40

8 Jours

Express A

2,00€/pièce

P88

Remise sur volume (Arrondir au dixième de centimes.) P87

Quantité

1-14

15-19

20-49

Remise

5%

15%

Pour les commandes de 101 pièces identiques ou plus, demander un devis.

Modifications
Réf. pièce

L(LC)

KEDZ8

LC28

Longueur totale

LC

Découpe la dimension L dans la plage de dimensions L classique.

LC=Incrément de 1mm

2,00


Clavettes parallèles

-A contre-alésages et trou à filetage femelle-A trou à filetage femelle-

Données CAO

Clavettes parallèles
A contre-alésages et trou à filetage femelle


RoHS



Réf. pièce		L Incrément de 5 mm	Tolérance de H	D	d1	H	B	M (normal)	C	€ Prix unitaire						L	Tolérance
Type	Bh9									KEDW	KEDSW	KESW	KESSW	KEGW	KEGSW		
KEDW KEDSW (acier inoxydable)	8	0	35~80	7	3.4	6	3.5	8	M3	0.25~0.40						Min.~50	0
	10	-0.036	45~80	8	4.5	7.5	4.5	10	M4							51~80	-0.25
KESW KESSW (acier inoxydable)	12	0	50~80	9	5.5	9.5	5.5	12	M5	0.40~0.60						81~110	0
	14	-0.043	50~90	10	6.6	11	6.5	14	M6								-0.30
KEGW KEGSW (acier inoxydable)	15	0	50~90	11	7.7	12.5	7.5	15									-0.35
	16	-0.043	60~100	12	8.8	14	8.5	16									
	17	0	60~110	13	9.9	15.5	9.5	17									
	18	-0.043	60~110	14	11	17	11	18									

Clavettes parallèles
A trou à filetage femelle

RoHS



Réf. pièce		L Incrément de 5 mm	Tolérance de H	M (normal)	C	€ Prix unitaire						L	Tolérance
Type	Bh9					KEDM	KEDSM	KESM	KESSM	KEGM	KEGSM		
KEDM KEDSM (acier inoxydable)	5	0	10~50	5	0.25~0.40							Min.~10	0
	6	-0.030	10~60	6	-0.030							11~15	-0.15
KESM KESSM (acier inoxydable)	7	0	15~60	7	0.40~0.60							16~30	0
	8	-0.036	15~80	8	0.40~0.60							31~50	-0.18
KEGM KEGSM (acier inoxydable)	10	0	15~80	9	0.40~0.60							51~80	0
	12	-0.043	20~80	10	0.40~0.60							81~110	-0.21
	14	0	30~90	11	0.40~0.60								-0.25
	15	-0.043	30~90	12	0.40~0.60								-0.30
	16	0	40~100	13	0.40~0.60								-0.35
	17	-0.043	40~100	14	0.40~0.60								
	18	0	40~110	15	0.40~0.60								
	19	-0.043	40~110	16	0.40~0.60								

Exemple de commande
KEDM5
KEDW12

Réf. pièce

L

30

80

8 Jours

Express A

2,00€/pièce

P88

Remise sur volume (Arrondir au dixième de centimes.) P87

Quantité

1-14

15-19

20-49

Remise

5%

15%

Pour les commandes de 101 pièces identiques ou plus, demander un devis.

Modifications
Réf. pièce

L(LC)

KEDW8

LC28

KEDM5

30

MPC8

Longueur totale

LC

Découpe la dimension L dans la plage de dimensions L classique.

LC=Incrément de 1mm

2,00

Modifications
Réf. pièce

L(LC)

KEDW8

LC28

KEDM5

30

MPC8