



Cylindres à bride rotative-Contacteurs automatiques

Données CAO


Cylindres à bride rotative

MKRCA

Ø25

Ø32÷40

Ø50



Cylindres à bride rotative-Dimensions externes

Diam. intérieur du tube (mm)	A	B	C	D	EE	F	G	H	K	KA	KK	L	M	MM	N	O	P	R	X	Y
25	57	49	26	6	M5x0.8	40	-	-	51	M6 Profondeur 11	M8 Profondeur 15	-	10	12	28	-	24	9	8	4.5
32	69	61	27	8	Rc1/8	45	49.5	24	60	M6 Profondeur 11	M10 Profondeur 15	10	14	16	34	4.5	30	9	8	6
40	70	62	29	8.5	Rc1/8	52	57	24	69	M6 Profondeur 11	M10 Profondeur 15	10	14	16	40	5	35	9	8	6
50	74	66	29	10.5	Rc1/4	64	71	33	86	M8 Profondeur 13	M12 Profondeur 15	15	17	20	50	7	37	12	8	6

Avant d'effectuer les sélections, prendre connaissance des sections Spécifications et Précautions, à la P.1382.

Cylindres à bride rotative-Dimensions externes


Réf. pièce	Type	Diam. intérieur du tube (mm)	St Course	Sens de rotation	Prix unitaire en €	
					Qté 1-4	
MKRCA		25	31	L		
		32	35	(Rotation dans le sens horaire inversé)		
		40	35	R		
		50	70	(Rotation dans le sens horaire)		

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

Exemple de commande: Réf. pièce MKRCA25 - Course St 31 - Sens de rotation L

Délai de livraison (jours) 6 Jours P88

Contacteurs automatiques



Réf. pièce	Type	L	Tension de charge	Courant de charge	Témoin lumineux	Type de capteur	Ligne	Retrait du câble	Prix unitaire en €	
									L1(1m)	L3(3m)
MT10	L1(1m)	L3(3m)	DC12/24V AC110V	5-50mA(CC) 7-20mA(CA)	LED (allumé quand actif)	Contact	2	Arrière		
MT12	L1(1m)	L3(3m)	DC10-30V	*5-20mA		Sans contact	2			
MT13	L1(1m)	L3(3m)	DC30Vou inf.	100Amou inf.		Sans contact	3			
MTV10	L1(1m)	L3(3m)	DC12/24V AC110V	5-50mA(CC) 7-20mA(CA)		Contact	2	Top		
MTV12	L1(1m)	L3(3m)	DC10-30V	*5-20mA		Sans contact	2			

*Les valeurs de courant de charge maximal 20mA sont prévues pour une température de 25°C 20mA de moins si utilisé à température ambiante. 25°C min. (5-10mA si 60°C)

Exemple de commande: Réf. pièce MT10L1 - Délai de livraison (jours) 6 Jours P88

Prix Remise sur volume (Arrondir au centime inférieur.) P88




Bras pour cylindres à bride rotative

Données CAO



Type	Matériau	Traitement de surface
RCLA	1.0038/S235JR	-
RCLAB	1.1191/C45E	Oxydation noire
RCLAM		Placage autocatalytique au nickel
RCLAS	1.4301/X5CrNi18-10	-







Réf. pièce		L Incrément de 1mm	W	T	H	G	d	h	A	X	M	F	C	ℓ
Type	N°													
RCLA RCLAB RCLAM RCLAS	20	15~100	16	16	10	14	9	9	3	9	6	7	2	L+16
	25	15~100	16	16	10	14	9	9	3	9	6	7	2	L+16
	32	20~160	20	20	14	17.5	11	11	4	12	8	10	2	L+22
	40	20~160	20	20	14	17.5	11	11	4	12	8	10	2	L+22
	50	25~200	22	22	17	20	14	13	4	13	10	10	3	L+23

Exemple de commande: Réf. pièce RCLA32 - L 100 - 8 Jours Express A 5,00 €/pièce P88

Prix Remise sur volume (Arrondir au centime inférieur.) P88

Réf. pièce	Type	N°	Prix unitaire en €			
			RCLA	RCLAB	RCLAM	RCLAS
RCLA RCLAB RCLAM RCLAS		20				
		25				
		32				
		40				
		50				

Modifications: Réf. pièce RCLA32 - L 100 - (ZA / PC / TA / XA) - RCLAS50 - 150 - XA

	Modification du trou contre-alésé	Ajout d'un trou de montage	Modification du trou traversant	Modification de la longueur X																																						
Modifications																																										
Code	ZA	PC	TA	XA																																						
Spéc.	Transforme le trou taraudé en trou contre-alésé.	Trou taraudé à ajouter. ☑Mx2≤PC≤L-Gx2 Indiquer par incréments de 1mm [Code de commande] PC20 ☑Non applicable en cas de changement de trou contre-alésé (ZA). ☑Si combiné avec ZA/TA, un trou de montage sera ajouté après la modification.	Transforme le trou taraudé en trou traversant. Incément de 0.5mm [Code de commande] TA4.5	Dimension L à modifier. [Code de commande] XA																																						
	<table border="1"><tr><td>M</td><td>ZA</td><td>d2</td><td>D</td><td>h2</td></tr><tr><td>6</td><td>6</td><td>6.6</td><td>11</td><td>6.6</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>9</td><td>13</td><td>9</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td><td>11</td><td>16</td><td>11</td></tr></table>	M	ZA	d2	D	h2	6	6	6.6	11	6.6	8	8	9	13	9	10	10	11	16	11		<table border="1"><tr><td>N°</td><td>TA</td></tr><tr><td>20 / 25</td><td>4.0-12.0</td></tr><tr><td>32 / 40 / 50</td><td>4.0-14.0</td></tr></table>	N°	TA	20 / 25	4.0-12.0	32 / 40 / 50	4.0-14.0	<table border="1"><tr><td>N°</td><td>X</td></tr><tr><td>20</td><td>25</td></tr><tr><td>25</td><td>30</td></tr><tr><td>32</td><td>35</td></tr><tr><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>50</td><td>45</td></tr></table>	N°	X	20	25	25	30	32	35	40	40	50	45
	M	ZA	d2	D	h2																																					
	6	6	6.6	11	6.6																																					
8	8	9	13	9																																						
10	10	11	16	11																																						
N°	TA																																									
20 / 25	4.0-12.0																																									
32 / 40 / 50	4.0-14.0																																									
N°	X																																									
20	25																																									
25	30																																									
32	35																																									
40	40																																									
50	45																																									
☑Non applicable en cas de changement de trou traversant (TA).		☑Non applicable en cas de changement de trou contre-alésé (ZA).																																								
[Code de commande] ZA8																																										
Supplément de prix	3,00	3,00	2,00	3,00																																						

