
# Collecteurs creux
## -Type à 2 sens 90°/Douilles pour type 90°-



RoHS






| | Type | Matériau | Traitement de surface |
|---|---|---|---|
| Deux extrémités à filetage mâle | SGMLF | 1.0035/S185 | Chrome trivalent |
| | SUMLF | 1.4301/X5CrNi18-10-TP | - |
| Filetage femelle aux deux extrémités | SGMMLF | 1.0035/S185 | Chrome trivalent |
| | SUMMLF | 1.4301/X5CrNi18-10-TP | - |


Filetage JIS B0203 R (PT)
(pression normale : 0.7MPa≈7kgf/cm² ou inf.)

**Deux extrémités à filetage mâle**






**Filetage femelle aux deux extrémités**






■**Conditions d'utilisation**
Eau, air

■**Dimension V, T**

| d1 Rc (PT) | V | T |
|---|---|---|
| 1(1/8) | 15 | 21.7 |
| 2(1/4) | 20 | 28.4 |
| 3(3/8) | 25 | 33.4 |
| 4(1/2) | 30 | 39.9 |

* Le schéma s'applique lorsque le type à 3 ports est sélectionné.

■ **Type avec deux extrémités à filetage mâle/Type avec deux extrémités à filetage femelle**

| Réf. pièce | | | H (Nbre de trous) | P · S · Q | d1 | d2 | d3 | D | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | | Nb | | Incrément de 1mm | Rc (PT) | R (PT) | Rc (PT) | | Matériau : 1.0035/S185 | Matériau : JIS SUS |
| Deux extrémités à filetage mâle | Filetage femelle aux deux extrémités | | | | | | | | | |
| SGMLF SUMLF | SGMMLF SUMMLF | 20A | 2 3 4 5 6 | 35(45)~150 | 1/8 | 3/4 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 |
| | | 25A | | 40(50)~150 | 1/4 | 1 | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 |
| | | 32A | | 50(60)~150 | 3/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 |
| | | 40A | | 60(70)~150 | 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 |

Pour le type avec deux extrémités taraudées, les valeurs minimales réglables pour S et Q sont indiquées entre ( ).
Respecter la plage L=(H-1)xP+S+Q≤700 pour P, S et Q.


| Nb | Prix unitaire en € | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Matériau du corps : 1.0035/S185 | | | | | Matériau du corps : 1.4301/X5CrNi18-10 | | | | |
| | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 20A | | | | | | | | | | |
| 25A | | | | | | | | | | |
| 32A | | | | | | | | | | |
| 40A | | | | | | | | | | |

■ **Douilles dédiées 90°** RoHS



| Type | Matériau | Traitement de surface |
|---|---|---|
| SGSKK | 1.1151/C22E | Galvanisation au zinc |
| SUSKK | 1.4301/X5CrNi18-10 | - |

Filetage JIS B0203 R (PT)




| Réf. pièce | | T | V | L | D | D | H | SGSKK | | SUSKK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Nb | Rc (PT) | | | | | | Prix unitaire en € | Remise sur volume | Prix unitaire en € | Remise sur volume |
| | | | | | | | | Qté 1~9 | Qté 10~19 | Qté 1~9 | Qté 10~19 |
| SGSKK SUSKK | 1 | 1/8 | 15 | 14 | 14 | 8.5 | 8.1 | | | | |
| | 2 | 1/4 | 20 | 18 | 19 | 11.5 | 11.4 | | | | |
| | 3 | 3/8 | 25 | 20.5 | 24 | 14.5 | 12 | | | | |
| | 4 | 1/2 | 30 | 24.5 | 29 | 16.5 | 15.6 | | | | |

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

Exemple de commande

| Réf. pièce | | H (nombre de trous) | | P | | S | | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMLF32A | - | 3 | - | P50 | - | S50 | - | Q50 |
| SGSKK1 | | | | | | | | |

Délai de livraison

■**Collecteurs creux**
10 Jours

■**Douilles pour type 90°**
8 Jours — Express A — 2,00€/pièce
Frais de livraison « Express » de 5,40€ pour 3 pièces identiques ou plus. P.88

Prix

■**Remise sur volume** (Arrondir au centime inférieur.) P.88
- Collecteurs creux


| Quantité | 1~4 | 5~9 |
|---|---|---|
| Coefficient | Prix unitaire en € | 5% |

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.



# Collecteurs creux
## -Type à 2 sens 180°-

NEW



Données CAO


RoHS



| Type | | Matériau | Traitement de surface |
|---|---|---|---|
| Type standard | Type réglable | | |
| SGMMD | - | 1.0035/S185 | Chrome trivalent |
| SUMMD | SUMMDF | 1.4301/X5CrNi18-10-TP | - |

Filetage JIS B0203 R (PT)
(pression normale : 0.7MPa≈7kgf/cm² ou inf.)

**Filetage femelle aux deux extrémités**




■**Conditions d'utilisation**
Eau, air

■**Dimension V, T**

| d1 Rc (PT) | V | T |
|---|---|---|
| 1(1/8) | 15 | 21.7 |
| 2(1/4) | 20 | 28.4 |
| 3(3/8) | 25 | 33.4 |
| 4(1/2) | 30 | 39.9 |

* Le schéma s'applique lorsque le type à 3 ports est sélectionné.

■ **Type avec deux extrémités à filetage femelle**

| Réf. pièce | | | H (Nbre de trous) | P · S · Q | d1 | d3 | D | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | | Nb | | Type standard | Type réglable Incrément de 1mm | Rc (PT) | Rc (PT) | | Matériau : 1.0035/S185 | Matériau : JIS SUS |
| Type standard | Type réglable | | | | | | | | | |
| SGMMD SUMMD | SUMMDF | 20A | 2 3 4 5 6 | 45 | 35(45)~150 | 1/8 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 |
| | | 25A | | 50 | 40(50)~150 | 1/4 | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 |
| | | 32A | | 60 | 50(60)~150 | 3/8 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 |
| | | 40A | | 70 | 60(70)~150 | 1/2 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 |

Respecter la plage L=(H-1)xP+S+Q≤700 pour P, S et Q. Pour le type à dimensions P, S, Q réglables, la valeur minimale requise pour les dimensions S et Q est indiquée entre ( ).

Exemple de commande

| Réf. pièce | | H (nombre de trous) | | P | | S | | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGMMD32A | - | 3 | - | P70 | - | S60 | - | Q70 |
| SUMMDF32A | - | 4 | | | | | | |

Délai de livraison

■**Type à dimensions P · S · Q standard**
8 Jours — Express A — 5,00€/pièce
Frais de livraison « Express » de 13,50€ pour 3 pièces identiques ou plus. P.88

Prix

■**Remise sur volume** (Arrondir au centime inférieur.) P.88

| Quantité | 1~4 | 5~9 |
|---|---|---|
| Coefficient | Prix unitaire en € | 5% |

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, demander un devis.

■**Type à dimensions P · S · Q réglables**
10 Jours

| Nb | Prix unitaire en € | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type standard | | | | | | | | | | Type réglable | | | | |
| | SGMMD | | | | | SUMMD | | | | | SUMMDF | | | | |
| | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 20A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40A | | | | | | | | | | | | | | | |